



ECO HOME

ECOHOME Stick 14W CDL E27 220-240V 1PF/6

A Eco Home é a lâmpada econômica básica da linha de lâmpadas fluorescentes compactas da Philips, oferecendo ótima relação custo-benefício, com qualidade e desempenho confiáveis. É a substituição ideal e de alta qualidade das lâmpadas incandescentes, consumindo até 80% menos energia que as lâmpadas incandescentes comuns e com duração de até seis anos (com base em uso residencial médio de 1.000 horas por ano, ou 3 horas por dia).

Dados do produto

| Informações gerais | |
|---|---------------------|
| Casquilho | E27 [E27] |
| Vida útil nominal (Nom.) | 8000 h |
| Ciclo de comutação | 5000X |
| Dados técnicos de luz | |
| Código da cor | 865 [TCC de 6500K] |
| Fluxo luminoso (Nom.) | 806 lm |
| Fluxo luminoso (nominal) (Nom.) | 806 lm |
| Designação da cor | Luz dia fria |
| Fluxo luminoso da lâmpada @ 120 V | 806 lm |
| Manutenção de lúmens a 2.000h (Nom.) | 85 % |
| Manutenção de lúmens a 5.000h (Nom.) | 75 % |
| Coordenada X de cromaticidade (Nom.) | 313 |
| Coordenada Y de cromaticidade (Nom.) | 337 |
| Temperatura de cor correlacionada (Nom.) | 6500 K |
| Eficiência luminosa (nominal) (Nom.) | 56 lm/W |
| Índice de restituição cromática (Min.) | 80 |
| LLMF no final da vida útil nominal (Nom.) | 50 % |

| Dados elétricos e de operação | |
|-------------------------------|-------------|
| Frequência de entrada | 50 ou 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 14.0 W |
| Corrente de lâmpada (Nom.) | 100 mA |
| Potência equivalente | 60 W |
| Tempo de arranque (Nom.) | 0,3 s |
| Fator de potência (Nom.) | 0.6 |
| Tensão (Nom.) | 220-240 V |

| Controles e dimerização | |
|-------------------------|-----|
| Regulável | Não |

| Aprovação e aplicação | |
|---|--------|
| Etiqueta de Eficiência Energética (EEL) | A |
| Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.) | 2 mg |
| Consumo de energia kWh/1000 h | 14 kWh |


| Dados do produto | |
|------------------------------|---|
| Código do produto completo | 871829125110100 |
| Nome de produto da encomenda | ECOHOME Stick 14W CDL E27 220-240V 1PF/6 |

ECO HOME

| | |
|--|-----------------|
| EAN/UPC – Produto | 8718291251101 |
| Código de encomenda | 929689235801 |
| Código de encomenda local | PLD14W220ECOSTK |
| Numerador SAP – Quantidade por embalagem | 1 |
| Numerador SAP – Embalagens por exterior | 6 |

| | |
|-------------------------|--------------|
| Nº do material (12NC) | 929689235801 |
| Peso líquido SAP (peça) | 0,065 kg |

Desenho dimensional



| Product | D (max) | C (max) | F (max) |
|--|---------|---------|---------|
| ECOHOME Stick 14W CDL E27 220-240V 1PF/6 | 21,2 mm | 155 mm | 40,4 mm |

Economy Stick 14W CDL E27 220-240V



© 2018 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações incluídas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso.

As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2018, Julho 23 - Dados sujeitos a alteração