



Economy Twister

EconomyTwister 8W CDL E14 220-240V 1PF/6

Economy Twister è una gamma base di lampade fluorescenti compatte a forma di spirale che emette l'emissione luminosa richiesta. Offre fino al 80% di risparmio energetico rispetto alle lampadine a incandescenza, una durata di 10 volte superiore e una luce bianca calda.

Warnings and safety

- La rottura di una lampadina molto difficilmente ha un impatto nocivo sulla salute. Se una lampadina si rompe, aerare la stanza per 30 minuti rimuovendone i residui, preferibilmente indossando dei guanti. Mettere le parti rotte in una busta di plastica chiusa e consegnarle al centro di raccolta locale per il riciclaggio. Non utilizzare un aspirapolvere per rimuovere i residui.
- Le lampadine fluorescenti compatte devono essere considerate come rifiuti speciali e consegnate al centro di raccolta locale per il riciclaggio. L'industria europea dei sistemi di illuminazione ha creato un'infrastruttura in grado di riciclare mercurio, vetro, altri metalli, ecc.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Indice di resa cromatica (CRI)	
Attacco	E14 [E14]		80
Durata nominale	6.000 ore	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Ciclo di commutazione on/off	6.000	Funzionamento e parte elettrica	
Durata specificata (ore)	6.000 ore	Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated	Frequenza di ingresso	50 o 60 Hz
Dati tecnici di illuminazione		Consumo energetico	8,0 W
Codice colore	865 [CCT of 6500K]	Corrente lampada (Nom)	60 mA
Flusso luminoso	475 lm	Tempo di avvio (Nom)	0,3 s
Designazione colore	Cool Daylight	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	5-40 s s
Coordinata Y cromaticità (Nom)	313	Fattore di potenza (frazione)	0.6
Coordinata cromatica Y (Nom)	337	Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura del colore correlata	6500 K		
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	59 lm/W		

Economy Twister

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

Meccanica e corpo

Forma lampadina	Spirale
-----------------	---------

Approvazione e applicazione


Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	2,0 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	8 kWh

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	EconomyTwister 8W CDL E14 220-240V 1PF/6
----------------------	---------------------------------------------

Nome completo prodotto	EconomyTwister 8W CDL E14 220-240V 1PF/6
Full EOC	871016340613800
Codice d'ordine	40613800
Codice materiale (12NC)	929689238401
Codice locale	TORN8CDLE14
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8710163406138
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8710163406176

Disegno tecnico



Product	D (max)	C (max)	F (max)
EconomyTwister 8W CDL E14 220-240V 1PF/6	47,5 mm	96,5 mm	40,5 mm

