



Economy Twister

EconomyTwister 12W CDL E14 1PF/6

Economy Twister è una gamma base di lampade fluorescenti compatte a forma di spirale che emette l'emissione luminosa richiesta. Offre fino al 80% di risparmio energetico rispetto alle lampadine a incandescenza, una durata di 10 volte superiore e una luce bianca calda.


Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E14 [E14]
Durata di vita nominale (Nom)	6000 h
Ciclo di commutazione on/off	6.000 X
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	865 [CCT di 6.500 K]
Flusso luminoso (Nom)	700 lm
Flusso luminoso (specificato) (Nom)	700 lm
Designazione colore	Bianca fredda
Mantenimento lumen 2000 h (Nom)	88 %
Coordinata cromatica Y (Nom)	313
Coordinata cromatica Y (Nom)	337
Temperatura di colore correlata (Nom)	6500 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	58 lm/W
Indice di resa dei colori (Nom)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	50 o 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	12,0 W
Corrente lampada (Nom)	90 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,3 s

Tempo di riscaldamento al 60% luce (Min)	5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Max)	40 s
Fattore di potenza (Nom)	0.6
Tensione (Nom)	220-240 V
Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	No
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica (ELL)	A
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	2,0 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	12 kWh
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871016340615200
Nome prodotto ordine	EconomyTwister 12W CDL E14 1PF/6
EAN/UPC - Prodotto	8710163406152
Codice d'ordine	40615200
Codice Locale	TORN12CDLE14
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
N. materiale (12NC)	929689238602
Peso netto (Pezzo)	0,053 kg

Economy Twister

Disegno tecnico



Product

EconomyTwister 12W CDL E14 1PF/6

Twister 12W/865 E14 220-240V 50/60Hz

