

GENIE

GENIE 11W WW E27 220-240V 1PF/6

Käytännöllinen kuvuton energiansäästölamppu, joka tarjoaa korkealaatuista ja kustannuksia säätävää valoa sekä kompaktia muotoilua. Tämä lamppu on tarpeeksi pieni mahtuakseen siististi miltei minne tahansa, mihin tarvitaan erittäin kirkasta valoa kodin valaistuksessa. Se on hyvä vaihtoehto korvaamaan hehkulamput kaikissa tarkoituksissa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja poista lampun osat mielellään käsineet kädessä. Sulje osat muovipussiin ja vie ne paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Älä käytä imuria.
- Kompaktit loistelamput hävitetään ongelmajätteenä, ja ne on vietävä paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Euroopan valaisinvalmistajat ovat luoneet järjestelmän, jolla voidaan kierrättää esimerkiksi elohopeaa, muita metalleja, lasia jne.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
Nimelliskäyttöikä	10 000 tuntia
Sytytys	10 000
Eliniän mitoitusarvo (tuntia)	10 000 tuntia
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Valovirta	600 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	463
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	420
Vastaava värilämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	55 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	65 %

Käyttö- ja sähkötiedot	
Viivatiheys	50 or 60 Hz
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
Virrankulutus	11 W
Lampun virta (nim.)	80 mA
Syttymisaika (nim.)	0,3 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.6
Jännite (nim.)	220-240 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

GENIE


Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	Sauva

Merkinnät ja luokitukset	
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	2 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,5 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	11 kWh

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	GENIE 11W WW E27 220-240V 1PF/6
Koko tuotenimi	GENIE 11W WW E27 220-240V 1PF/6

Full EOC	871150080119710
Paikallisen koodin kuvaus	4923519
Tilauskoodi	80119710
Tuotekoodi (12NC)	929689243301
Paikallinen koodi	4923519
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500801197
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	6
EAN/UPC – laatikko	8711500801692

Mittapiirros



Product	D (max)	C (max)	F (max)
GENIE 11W WW E27 220-240V 1PF/6	35,0 mm	115 mm	44,5 mm

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.