



GENIE

GENIE 11W WW E27 220-240V 1PF/6

Bura nélküli energiatakarékos fényforrás, amely kiváló fényt ad a kompakt mérettel karöltve. Méretének köszönhetően kiválóan alkalmazható az otthoni világításban, ahol több fényre van szükségünk. Egyszerűen betekerhető az összes hagyományos izzó helyére.

Figyelmeztetések és biztonság

- Nem valószínű, hogy a fényforrás összetörése hatással lenne az Ön egészségére. De ha eltörik, 30 percig szellőztesse a szobát, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. Zárt műanyag zsákban adja le újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.
- A kompakt fénycsövek speciális hulladékként kezelendők, azaz le kell adni őket újrahasznosításra. Az európai világítástechnikai ipar újrahasznosító infrastruktúrát épített ki, amely képes a higany, valamint egyéb fémek, üveg stb. újrahasznosítására.

Termék adatok

Általános információ		Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	
Fejelés - foglalat	E27 [E27]	65 %	
Névleges élettartam	10 000 h		
Kapcsolási ciklus	10 000		
Névleges élettartam (óra)	10 000 h		
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated		
Technikai adatok		Működtetés és elektronika	
Színkód	827 [CCT of 2700K]	Hálózati frekvencia	50 or 60 Hz
Fényáram	600 lm	Bemeneti frekvencia	50 vagy 60 Hz
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)	Teljesítményfelvétel	11 W
Színérték X koordinátája (névleges)	463	Fényforrás árama (névleges)	80 mA
Színérték Y koordinátája (névleges)	420	Indulási idő (névleges)	0,3 s
Korrelált színhőmérséklet (név.)	2700 K	Teljesítménytényező (tört)	0.6
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	55 lm/W	Feszültség (névleges)	220-240 V
Színvisszaadási index (CRI)	80	Vezérlők és fényerő-szabályozás	
		Szabályozható	Nem

Mechanika és tokozás

Fényforrásbúra formája Rúd alakú

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Higanytartalom (Hg) (maximum) 2 mg

Higanytartalom (Hg) (névleges) 1,5 mg


Energiafogyasztás kWh/1000 óra 11 kWh

Termékadatok

A termék megrendelési neve GENIE 11W WW E27 220-240V 1PF/6

Teljes terméknév	GENIE 11W WW E27 220-240V 1PF/6
Full EOC	871150080119710
Rendelési kód	80119710
Cikkszám (12NC)	929689243301
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500801197
Számláló – csomag külső dobozonként	6
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500801692

Méretezett rajza



Product	D (max)	C (max)	F (max)
GENIE 11W WW E27 220-240V 1PF/6	35,0 mm	115 mm	44,5 mm

