

GENIE

GENIE 11W CDL E27 220-240V 1PF/6

Lampada funzionale a risparmio energetico, non rivestita, con luce di alta qualità e design compatto. Questa lampada è abbastanza piccola da poter essere utilizzata ovunque sia necessaria luce particolarmente brillante a casa; consente di sostituire facilmente la maggior parte delle lampade a incandescenza.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica chiusa e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.
- Le lampade fluorescenti compatte devono essere trattate come rifiuti speciali e portate presso i luoghi opportuni per il riciclo. La European Lighting Industry ha istituito un'infrastruttura per il riciclo del mercurio, di altri metalli, del vetro, ecc.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27 [E27]
Durata nominale	10.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	10.000
Durata specificata (ore)	10.000 ore
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	865 [CCT of 6500K]
Flusso luminoso	580 lm
Designazione colore	Cool Daylight
Coordinata Y cromaticità (Nom)	313
Coordinata cromatica Y (Nom)	337
Temperatura del colore correlata	6500 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	52 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	65 %

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Frequenza di ingresso	50 o 60 Hz
Consumo energetico	11 W
Corrente lampada (Nom)	80 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,3 s
Fattore di potenza (frazione)	0.6
Tensione (Nom)	220-240 V

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

GENIE


Meccanica e corpo	
Forma lampadina	Stick

Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	2 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,5 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	11 kWh

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	GENIE 11W CDL E27 220-240V 1PF/6
Nome completo prodotto	GENIE 11W CDL E27 220-240V 1PF/6

Full EOC	871150080106710
Codice d'ordine	80106710
Codice materiale (12NC)	929689243401
Codice locale	GEN11CDL
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500801067
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8711500801562

Disegno tecnico



Product	D (max)	C (max)	F (max)
GENIE 11W CDL E27 220-240V 1PF/6	35,0 mm	115 mm	44,5 mm

© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.