



GENIE

GENIE 14W WW E27 220-240V 1PF/6

Käytännöllinen kuvuton energiansäästölamppu, joka tarjoaa korkealaatuista ja kustannuksia säästävää valoa sekä kompaktia muotoilua. Tämä lamppu on tarpeeksi pieni mahtuakseen siististi miltei minne tahansa, mihin tarvitaan erittäin kirkasta valoa kodin valaistuksessa. Se on hyvä vaihtoehto korvaamaan hehkulamput kaikissa tarkoituksissa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja poista lampun osat mielellään käsineet kädessä. Sulje osat muovipussiin ja vie ne paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Älä käytä imuria.
- Kompaktit loistelamput hävitetään ongelmajätteenä, ja ne on vietävä paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Euroopan valaisinvalmistajat ovat luoneet järjestelmän, jolla voidaan kierrättää esimerkiksi elohopeaa, muita metalleja, lasia jne.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
Nimelliskäyttöikä	10 000 tuntia
Sytytys	10 000
Eliniän mitoitusarvo (tuntia)	10 000 tuntia
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Valovirta	810 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	463
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	420
Vastaava värilämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	58 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	80

LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	65 %
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 or 60 Hz
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
Virrankulutus	14 W
Lampun virta (nim.)	100 mA
Syttymisaika (nim.)	0,3 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.6
Jännite (nim.)	220-240 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	Sauva
Merkinnät ja luokitukset	
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	2 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,5 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	14 kWh
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	GENIE 14W WW E27 220-240V 1PF/6
Koko tuotenimi	GENIE 14W WW E27 220-240V 1PF/6

Full EOC	871150080120310
Paikallisen koodin kuvaus	4923520
Tilauskoodi	80120310
Tuotekoodi (12NC)	929689243501
Paikallinen koodi	4923520
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500801203
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	6
EAN/UPC – laatikko	8711500801708

Mittapiirros



Product	D (max)	C (max)	F (max)
GENIE 14W WW E27 220-240V 1PF/6	35,0 mm	127 mm	44,5 mm

