



GENIE

GENIE 18W WW E27 220-240V 1PF/6

Functional non-covered Energy saving lamp, with money saving high quality light and compact design. This lamp is small enough to fit neatly wherever you need extra bright light at home, enables easy replacement of most incandescent lamp all the way.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	E27 [E27]
Nominell levetid (nom.)	10000 h
Av/på-syklus.	100 000 X
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT av 2700 K]
Lysstrøm (nom.)	1100 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	1100 lm
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)
Lumenedlikehold 2000 t (nom.)	88 %
Fargepunkt X (nom.)	463
Fargepunkt Y (nom.)	420
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	61 lm/W
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	65 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	18 W
lyskildestrøm (nom.)	130 mA

Starttid (nom.)	0,3 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (min.)	5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (maks.)	40 s
Strømfaktor (nom)	0.6
Spennning (nom.)	220-240 V

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Godkjenning og bruk

Energieffektivitetsmerke (EEL)	A
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	2 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,5 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	18 kWh


Produktdata

Fullstendig produktkode	871150080121010
Produktnavn for bestilling	GENIE 18W WW E27 220-240V 1PF/6
EAN/UPC – produkt	8711500801210
Bestillingskode	80121010
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	6

Materialenr. (12NC)	929689243701
Nettvekt (stykk)	0,095 kg

Warnings and safety


Målskisse



Econ Genie ErP NG 18W/827 E27 220-240V

Product

GENIE 18W WW E27 220-240V 1PF/6



Econ Genie ErP NG 18W/827 E27 220-240V

Product

GENIE 18W WW E27 220-240V 1PF/6

