



GENIE

GENIE 18W WW E27 220-240V 1PF/6

Lampă funcțională, fără acoperire, cu economie de energie, cu lumină de înaltă calitate și design compact. Această lampă este suficient de mică pentru a se potrivi cu grijă oriunde aveți nevoie de lumină puternică, acasă, permițând înlocuirea ușoară a celor mai multe lămpi cu incandescență.

Warnings and safety

- Spargerea unei lămpi este extrem de puțin probabil să aibă vreun impact asupra sănătății dumneavoastră. Dacă se sparge o lampă, ventilați camera timp de 30 de minute și îndepărtați piesele, de preferință cu mănuși. Puneți-le într-o pungă de plastic închisă și duceți-le la instalațiile locale de deșeuri pentru reciclare. Nu utilizați un aspirator.
- Lămpile fluorescente compacte trebuie tratate ca deșeuri speciale, acestea trebuie duse la instalațiile locale de deșeuri pentru reciclare. Industria europeană de iluminat a creat o infrastructură capabilă să recicleze mercur, alte metale, sticlă etc.

Catalog de date



Informații generale	
Baza elementului de fixare	E27 [E27]
Durată de viață nominală	10.000 ore
Ciclu de comutare	10.000
Durată de viață nominală (ore)	10.000 ore
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Date tehnice lumină	
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]
Flux luminos	1.100 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Coordonată cromatică X (nom.)	463
Coordonată cromatică Y (nom.)	420
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	61 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	80

Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	65 %
Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 or 60 Hz
Frecvență de intrare	50 sau 60 Hz
Consum de curent	18 W
Curent lampă (nom.)	130 mA
Timp de pornire (nom.)	0,3 s
Factor de putere (fracție)	0.6
Tensiune (nom.)	220-240 V
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu

Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	Tijă
Aprobare și aplicație	
Conținut de mercur (Hg) (max.)	2 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	1,5 mg
Consum de energie kWh/1000 h	18 kWh
Date despre produs	
Nume comandă produs	GENIE 18W WW E27 220-240V 1PF/6

Numele complet al produsului	GENIE 18W WW E27 220-240V 1PF/6
Full EOC	871150080121010
Cod de comandă	80121010
Număr material (12NC)	929689243701
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500801210
Numărător SAP – Pachete per exterior	6
EAN/UPC – Cutie	8711500801715

Cote



Product
GENIE 18W WW E27 220-240V 1PF/6

Product	D (max)	C (max)	F (max)
GENIE 18W WW E27 220-240V 1PF/6	36 mm	140 mm	48,5 mm

