



GENIE

GENIE 18W CDL E27 220-240V 1PF/6

Bura nélküli energiatakarékos fényforrás, amely kiváló fényt ad a kompakt mérettel karöltve. Méretének köszönhetően kiválóan alkalmazható az otthoni világításban, ahol több fényre van szükségünk. Egyszerűen betekerhető az összes hagyományos izzó helyére.

Figyelmeztetések és biztonság

- Nem valószínű, hogy a fényforrás összetörése hatással lenne az Ön egészségére. De ha eltörik, 30 percig szellőztesse a szobát, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. Zárt műanyag zsákban adja le újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.
- A kompakt fénycsövek speciális hulladékként kezelendők, azaz le kell adni őket újrahasznosításra. Az európai világítástechnikai ipar újrahasznosító infrastruktúrát épített ki, amely képes a higany, valamint egyéb fémek, üveg stb. újrahasznosítására.

Termék adatok

Általános információ		Fényáram 90°-os kúpban (névleges)	
Fejelés - foglalat	E27 [E27]	1 040 lm	
Névleges élettartam	10 000 h	Működtetés és elektronika	
Kapcsolási ciklus	10 000	Hálózati frekvencia	50 or 60 Hz
Névleges élettartam (óra)	10 000 h	Bemeneti frekvencia	50 vagy 60 Hz
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated	Teljesítményfelvétel	18 W
Technikai adatok		Fényforrás árama (névleges)	130 mA
Színkód	865 [CCT of 6500K]	Indulási idő (névleges)	0,3 s
Színmegjelölés	Hideg nappali fény	Teljesítménytényező (tört)	0.6
Színérték X koordinátája (névleges)	313	Feszültség (névleges)	220-240 V
Színérték Y koordinátája (névleges)	337	Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	6500 K	Szabályozható	Nem
Színvisszaadási index (CRI)	80	Mechanika és tokozás	
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	65 %	Fényforrásbúra formája	Rúd alakú

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Higanytartalom (Hg) (maximum)	2 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	1,5 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	18 kWh
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	GENIE 18W CDL E27 220-240V 1PF/6
Teljes terméknev	GENIE 18W CDL E27 220-240V 1PF/6
Full EOC	871150080108110

Méretezett rajza

Rendelési kód	80108110
Cikkszám (12NC)	929689243801
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500801081
Számláló – csomag külső dobozonként	6
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500801586

Product
GENIE 18W CDL E27 220-240V 1PF/6

Product	D (max)	C (max)	F (max)
GENIE 18W CDL E27 220-240V 1PF/6	36 mm	140 mm	48,5 mm

