



GENIE

Genie 23W WW E27 220-240V 1PF/6

Functional non-covered Energy saving lamp, with money saving high quality light and compact design. This lamp is small enough to fit neatly wherever you need extra bright light at home, enables easy replacement of most incandescent lamp all the way.

Mises en garde et sécurité

- Breaking a lamp is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a closed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.
- Compact fluorescent lamps have to be treated as special waste, they must be taken to your local waste facilities for recycling. The European Lighting Industry has set up an infrastructure, capable of recycling mercury, other metals, glass etc.



Données du produit

Informations générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	
Culot	E27 [E27]	65 %	
Durée de vie nominale	10'000 h		
Nombre de cycles d'allumage	10'000		
Durée de vie nominale (heures)	10'000 h		
Type de lampe	Compact Fluorescent Integrated		
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]	Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Flux lumineux	1'450 lm	Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Consommation électrique	23 W
Coordonnée chromatique X	463	Courant lampe (nom.)	165 mA
Coordonnée chromatique Y	420	Heure de démarrage (nom.)	0.3 s
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K	Temps de chauffe à 60 %	5-40 secondes s
Efficacité lumineuse (nominale)	62 lm/W	Facteur de puissance (fraction)	0.6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80	Tension (nom.)	220-240 V
		Commandes et gradation	
		Variation de l'intensité lumineuse	Non

Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	Stick
Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (max.)	2 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1.5 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	23 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	Genie 23W WW E27 220-240V 1PF/6

Nom de produit complet	Genie 23W WW E27 220-240V 1PF/6
Code EOC	872790089713501
Code de commande	89713501
Code 12NC	929689243901
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8727900897135
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291657798

Schéma dimensionnel



Product
Genie 23W WW E27 220-240V 1PF/6

Product	D (max)	C (max)	F (max)
Genie 23W WW E27 220-240V 1PF/6	36 mm	157.0 mm	48.5 mm

