



GENIE

Genie 23W WW E27 220-240V 1PF/6

Bura nélküli energiatakarékos fényforrás, amely kiváló fényt ad a kompakt mérettel karöltve. Méretének köszönhetően kiválóan alkalmazható az otthoni világításban, ahol több fényre van szükségünk. Egyszerűen betekerhető az összes hagyományos izzó helyére.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés	E27 [E27]
Névleges élettartam (névleges)	10000 h
Kapcsolási ciklus	10000X
Technikai adatok	
Színkód	827 [2700 K korrelált színhőmérséklet]
Fényáram (névleges)	1450 lm
Fényáram (névleges) (névleges)	1450 lm
Színmegjelölés	meleg fehér (WW)
Fényáram-megmaradás, 2000 óra (névleges)	88 %
A színérték X koordinátája (névleges)	463
A színérték Y koordinátája (névleges)	420
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	2700 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	62 lm/W
Színvisszaadási index (névleges)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	65 %
Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	50 vagy 60 Hz
Teljesítmény (névleges) (névleges)	23 W

Fényforrás árama (névleges)	165 mA
Teljesítmény-egyenérték	103 W
Indulási idő (névleges)	0,3 s
Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig (minimum)	5 s
Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig (maximum)	40 s
Teljesítménytényező (névleges)	0.6
Feszültség (névleges)	220-240 V

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható fényerő	srsz
-----------------------	------

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energiatakarékosági címke (EEL)	A
Higanytartalom (Hg) (maximum)	2 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	1,5 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	23 kWh

Termékatadatok

Teljes termékkód	872790089713501
A termék megrendelési neve	Genie 23W WW E27 220-240V 1PF/6


EAN/UPC - termék	8727900897135
Rendelési kód	89713501
Számláló – csomag dobozonként	1
Számláló – csomag dobozonként	6

Anyagszám (12NC)	929689243901
Nettó tömeg (darab)	0,090 kg

Figyelmeztetések és biztonság

- Nem valószínű, hogy a fényforrás összetörése hatással lenne az Ön egészségére. De ha eltörik, 30 percig szellőztesse a szobát, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. Zárt műanyag zsákban adja le újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.
- A kompakt fénycsövek speciális hulladékként kezelendők, azaz le kell adni őket újrahasznosításra. Az európai világítástechnikai ipar újrahasznosító infrastruktúrát épített ki, amely képes a higany, valamint egyéb fémek, üveg stb. újrahasznosítására.

Méretezett rajza



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Genie 23W WW E27 220-240V 1PF/6	36 mm	157,0 mm	48,5 mm

Econ Genie ErP NG 23W/827 E27 220-240V

