



GENIE

Genie 23W CDL E27 220-240V 1PF/6

Bura nélküli energiatakarékos fényforrás, amely kiváló fényt ad a kompakt mérettel karöltve. Méretének köszönhetően kiválóan alkalmazható az otthoni világításban, ahol több fényre van szükségünk. Egyszerűen betekerhető az összes hagyományos izzó helyére.

Figyelmeztetések és biztonság

- Nem valószínű, hogy a fényforrás összetörése hatással lenne az Ön egészségére. De ha eltörik, 30 percig szellőztesse a szobát, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. Zárt műanyag zsákban adja le újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.
- A kompakt fénycsövek speciális hulladékként kezelendők, azaz le kell adni őket újrahasznosításra. Az európai világítástechnikai ipar újrahasznosító infrastruktúrát épített ki, amely képes a higany, valamint egyéb fémek, üveg stb. újrahasznosítására.


Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E27 [E27]
Névleges élettartam	10 000 h
Kapcsolási ciklus	10 000
Névleges élettartam (óra)	10 000 h
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Technikai adatok	
Színkód	865 [CCT of 6500K]
Fényáram	1 370 lm
Színmegjelölés	Hideg nappali fény
Színérték X koordinátája (névleges)	313
Színérték Y koordinátája (névleges)	337
Korrelált színhőmérséklet (név.)	6500 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	60 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	80

Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	65 %
Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 or 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50 vagy 60 Hz
Teljesítményfelvétel	23 W
Fényforrás árama (névleges)	165 mA
Indulási idő (névleges)	0,3 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	5–40 mp s
Teljesítménytényező (tört)	0.6
Feszültség (névleges)	220-240 V
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem

Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	Rúd alakú
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Higanytartalom (Hg) (maximum)	2 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	1,5 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	23 kWh
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	Genie 23W CDL E27 220-240V 1PF/6

Méretezett rajza



Teljes terméknév	Genie 23W CDL E27 220-240V 1PF/6
Full EOC	871829114415100
Rendelési kód	14415100
Cikkszám (12NC)	929689244001
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718291144151
Számláló – csomag külső dobozonként	6
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718291144168

Product
Genie 23W CDL E27 220-240V 1PF/6

Product	D (max)	C (max)	F (max)
Genie 23W CDL E27 220-240V 1PF/6	36 mm	157,0 mm	48,5 mm

