



Economy Twister

EconomyTwister 23W CDL E27 1PF/6

Economy Twister è una gamma base di lampade fluorescenti compatte a forma di spirale che emette l'emissione luminosa richiesta. Offre fino al 80% di risparmio energetico rispetto alle lampadine a incandescenza, una durata di 10 volte superiore e una luce bianca calda.

Warnings and safety

- La rottura di una lampadina molto difficilmente ha un impatto nocivo sulla salute. Se una lampadina si rompe, aerare la stanza per 30 minuti rimuovendone i residui, preferibilmente indossando dei guanti. Mettere le parti rotte in una busta di plastica chiusa e consegnarle al centro di raccolta locale per il riciclaggio. Non utilizzare un aspirapolvere per rimuovere i residui.
- Le lampadine fluorescenti compatte devono essere considerate come rifiuti speciali e consegnate al centro di raccolta locale per il riciclaggio. L'industria europea dei sistemi di illuminazione ha creato un'infrastruttura in grado di riciclare mercurio, vetro, altri metalli, ecc.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27 [E27]
Durata nominale	6.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	6.000
Durata specificata (ore)	6.000 ore
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	865 [CCT of 6500K]
Flusso luminoso	1.450 lm
Designazione colore	Cool Daylight
Coordinata Y cromaticità (Nom)	313
Coordinata cromaticità Y (Nom)	337
Temperatura del colore correlata	6500 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	63 lm/W

Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Frequenza di ingresso	50 o 60 Hz
Consumo energetico	23,0 W
Corrente lampada (Nom)	170 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,3 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	5-40 s s
Fattore di potenza (frazione)	0,6
Tensione (Nom)	220-240 V

Economy Twister

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

Meccanica e corpo

Forma lampadina	Spirale
-----------------	---------

Approvazione e applicazione


Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	2,5 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	23 kWh

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	EconomyTwister 23W CDL E27 1PF/6
----------------------	----------------------------------

Nome completo prodotto	EconomyTwister 23W CDL E27 1PF/6
Full EOC	871829121715200
Codice d'ordine	21715200
Codice materiale (12NC)	929689258201
Codice locale	TORN23CDL
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291217152
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8718291217169

Disegno tecnico



Product	D (max)	C (max)	F (max)
EconomyTwister 23W CDL E27 1PF/6	61,5 mm	118,5 mm	50,5 mm

