



Tornado T3

Tornado T3 32W WW E27 220-240V 1PF/6

Energiessparende lyskilde med den berømte spiralformen. Spiralformen gjør dette til en veldig dekorativ og tiltalende lyskilde, spesielt i moderne interiører.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	E27 [E27]
Av/på-syklus.	8000 X
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT av 2700 K]
Lysstrøm (nom.)	2255 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	2255 lm
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)
Lumenedlikehold 2000 t (nom.)	88 %
Fargepunkt X (nom.)	463
Fargepunkt Y (nom.)	420
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 K
Fargegjengivelse (nom)	80
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	32.0 W
lyskildestrøm (nom.)	140 mA
Starttid (nom.)	0,3 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (min.)	5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (maks.)	40 s
Strømfaktor (nom)	0.95


Spenning (nom.)	220-240 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	2,5 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	2 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	32 kWh

Produktdata	
Fullstendig produktkode	872790087628400
Produktnavn for bestilling	Tornado T3 32W WW E27 220-240V 1PF/6
EAN/UPC – produkt	8727900876284
Bestillingskode	87628400
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	6
Materialenr. (12NC)	929689301301
Nettovekt (stykk)	0,105 kg

Warnings and safety

Tornado T3

Målskisse



Product	C (max)	D (max)	F (max)
Tornado T3 32W WW E27 220-240V 1PF/6	152,5 mm	74 mm	61 mm

High Lumen QFS HPF 32W E27 2700K

