



Twister

Twister 27W WW E27 110-127V 1BC/12

Lámpara de bajo consumo con forma de espiral decorativa. Combinación óptima de alta eficiencia energética y tamaño compacto

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirará las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico cerrada y llévala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.
- Las lámparas fluorescentes compactas deben tratarse como desechos especiales; deben llevarse a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. La asociación de la industria europea de la iluminación ha establecido una infraestructura que permite reciclar mercurio, otros metales, vidrio, etc.

Datos del producto

| Información general | |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Tapa-base | E27 [E27] |
| Vida útil nominal | 8.000 hora(s) |
| Ciclo del interruptor | 5.000 |
| Vida útil promedio (horas) | 8.000 hora(s) |
| Lighting Technology | Compact Fluorescent Integrated |
| Información técnica sobre la luz | |
| Código de color | 827 [CCT of 2700K] |
| Flujo luminoso | 1.750 lm |
| Designación de color | Blanco cálido (WW) |
| Coordenada de cromaticidad X (nominal) | 463 |
| Coordenada de cromaticidad Y (nominal) | 420 |
| Temperatura de color correlacionada | 2700 K |
| Eficacia lumínica (promedio) (nominal) | 68 lm/W |
| Índice de producción de color (IRC) | 82 |

| LLMF al final de la vida útil nominal (nominal) | 70 % |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Operación y aspectos eléctricos | |
| Frecuencia de línea | 50 or 60 Hz |
| Frecuencia de entrada | 50 o 60 Hz |
| Consumo de energía | 27 W |
| Corriente de la lámpara (máx.) | 335 mA |
| Corriente de la lámpara (mín.) | 315 mA |
| Corriente de la lámpara (nominal) | 325 mA |
| Factor de potencia (fracción) | 0.55 |
| Voltaje (nominal) | 110-127 V |
| Controles y atenuación | |
| Regulable | No |

Twister

Mecánica y carcasa

Forma del foco Espiral

Aprobación y aplicación

Consumo de energía kWh/1000 h 27 kWh

Información del producto

Nombre del producto del pedido Twister 27W WW E27 110-127V 1BC/12

Nombre del producto completo Twister 27W WW E27 110-127V 1BC/12

Full EOC 871150031831200

Código del pedido 929689937546

N.º de material (12NC) 929689937546


Numerador SAP: cantidad por paquete 1

EAN/UPC: producto/caja 8711500318312

Numerador: paquetes por caja externa 12

EAN/UPC - Caja 8711500318350

Plano de dimensiones



| Product | D (max) | C (max) | F (max) |
|------------------------------------|---------|----------|---------|
| Twister 27W WW E27 110-127V 1BC/12 | 62,0 mm | 140,0 mm | 52,4 mm |

