



MASTER PL- Electronic

MASTER PLE-C 11W/827 E27 230-240V 1CT/6

Lampade MASTER non rivestite a risparmio energetico: la scelta ideale per gli utenti finali che richiedono i migliori livelli di performance e affidabilità. Grazie a un'ampia gamma di prodotti con wattaggi diversi, offre una scelta completa per adattarsi a diversi usi e applicazioni

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica chiusa e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.
- Le lampade fluorescenti compatte devono essere trattate come rifiuti speciali e portate presso i luoghi opportuni per il riciclo. La European Lighting Industry ha istituito un'infrastruttura per il riciclo del mercurio, di altri metalli, del vetro, ecc.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27 [E27]
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Durata specificata (ore)	15.000 ore
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Flusso luminoso (Min)	540 lm
Flusso luminoso	600 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Coordinata Y cromaticità (Nom)	466
Coordinata cromaticità Y (Nom)	422


Temperatura del colore correlata	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	55 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	82
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	65 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Frequenza di ingresso	50 o 60 Hz
Consumo energetico	11 W
Corrente lampada (Nom)	75 mA
Fattore di potenza (frazione)	0.62
Tensione (Nom)	230-240 V

MASTER PL-Electronic

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	Stick
Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,41 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	11 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTER PLE-C 11W/827 E27 230-240V 1CT/6

Nome completo prodotto	MASTER PLE-C 11W/827 E27 230-240V 1CT/6
Full EOC	871150026368100
Codice d'ordine	26368100
Codice materiale (12NC)	929730982709
Codice locale	MPLE11
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500263681
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8718291685470

Disegno tecnico



Product	D (max)	C (max)	F (max)
MASTER PLE-C 11W/827 E27 230-240V 1CT/6	28,0 mm	141,2 mm	40,3 mm

