

PHILIPS

Halogenlampe

Halogen Classic

140 W (175 W)

E27-Sockel

Warmweiß

Dimmbar



8727900252552



Brillantes Halogenlicht im gewohnten Design

Die Philips Halogen Classic-Serie bietet traditionelle Lampendesigns mit brillantem, natürlichem, dimmbarem Licht. Da die Lebensdauer der Halogen Classic-Halogenlampen doppelt so lange wie bei Glühbirnen ist, werden alle Ihre Beleuchtungsansprüche für Ihr Zuhause abgedeckt.

Überragende Lichtqualität

- dimmbar
- Brillantes natürliches Licht

Für Umwelt und Geldbeutel die richtige Wahl

- Doppelt so lange Lebensdauer wie eine herkömmliche Lampe

Besonderheiten

dimmbar

Sie können die benötigte Lichtintensität steuern. Diese Halogenlampe von Philips kann mit allen Dimmerarten auf beliebige Lichtintensitäten gedimmt werden, von hellem Licht bis hin zu warmem, gemütlichem Schimmern.

Doppelte Lebensdauer



Diese Lampe hält zweimal so lange wie eine Standardlampe. Sie ersetzt also zwei Lampen und erspart Ihnen so Aufwand und Kosten. Die Lebensdauer basiert auf einer durchschnittlichen Nutzung von 2,7 Std. pro Tag bzw. 1000 Std. pro Jahr.

Brillantes natürliches Licht



Diese neue klassische Glühlampe spendet brillantes, natürliches Halogenlicht, das die Farben in Ihrem Zuhause zum Leuchten bringt. Sofort volle Helligkeit.

Daten

Lampeneigenschaften

- dimmbar: Ja
- Lampenform: Nicht gerichtete Lampe
- Sockel: E27
- Technologie: Halogen

Lampenabmessungen

- Durchmesser: 56 mm
- Höhe: 97 mm
- Breite: 56 mm

Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 2 a
- Lichtstromerhalt: 0.8
- Nominelle Nutzlebensdauer: 2.000 Stunde(n)
- Anzahl der Schaltzyklen: 8.000

Lichteigenschaften

- Anwendung: Funkelndes Licht, Besonders hell
- Abstrahlwinkel: not applicable Grad
- Farbwiedergabeindex (CRI): 100
- Farbtemperatur: 2800 K
- Lichtfarben-Kategorie: Warmweiß
- Nomineller Lichtstrom: 2650 lm
- Startzeit: 0 s
- Anlaufzeit, bis 60 % der maximalen Helligkeit erreicht sind: Sofort volle Lichtleistung

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: not applicable mA

Packmaße und Gewicht

- Nettogewicht: 26,5 g

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 1
- Spannung: 230 V
- Wattleistung: 140 W
- Äquivalente Wattleistung: 175 W

Nennwerte

- Nennabstrahlwinkel: not applicable
Grad
- Nennlebensdauer: 2.000 Stunde(n)
- Nennlichtstrom: 2650 lm
- Spitzenintensität des
Strahlmittelpunkts: not applicable cd
- Nennleistung: 140 W



Ausstellungsdatum:
2024-01-29
Version: 0.770

© 2024 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.