

PHILIPS

Reflector (regulable)


LED

4,4 W-50 W

E26

Luz blanca brillante

Regulación de la intensidad



046677532536



Iluminación LED regulable con haz brillante y enfocado

Las luces con reflector LED PAR regulable Philips son un reemplazo con larga vida útil y eficiencia energética para minirreflectores halógenos. Cuentan con una luz blanca brillante y son ideales para la iluminación de reflectores y general.

Luz de alta calidad

- Diseñada para que el confort de sus ojos

Luz más allá de la iluminación

- Con regulador
- Encendido instantáneo

Destacados

LED suaves que no molestan los ojos



No es difícil predecir que una luz fuerte puede molestar a los ojos. Si es demasiado brillante, deslumbra. Si es muy suave, parpadea. Pero ahora con los LED diseñados para no molestar los ojos, puede iluminar suavemente su mundo y crear una atmósfera perfecta para su hogar.

Encendido instantáneo

Con regulador

Este foco puede utilizarse con la mayoría de los atenuadores para crear el ambiente deseado con un oscurecimiento suave al 10 % del nivel de luz completo. Revise la tabla de compatibilidad para estar seguro de que su atenuador en particular puede usarse con esta lámpara.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Regulable: Sí
- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Reflector direccional
- Toma de corriente: E26
- Tecnología: LED

Dimensiones del producto

- Alto: 7.3 cm
- Peso: 0.08 kg
- Ancho: 5.1 cm

Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 25 año(s)
- Factor de mantenimiento lumen: 70%
- Vida útil nominal: 25,000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000

Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 40 °
- Consistencia del color: 4SDCM
- Índice de producción de color (IRC): 90
- Temperatura de color: 3000 K
- Categoría de color de la luz: Blanco brillante
- Flujo luminoso nominal: 400 lm
- Hora de inicio: 0.5 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante

Varios

- EyeComfort: Sí

Otras características

- Corriente de la lámpara: 45 mA
- Eficacia: 90 lm/W

Dimensiones y peso del empaque

- Peso neto: 0.233 kg

Información del empaque

- EAN: 046677532536
- EOC: 532531
- Título del producto: 4.4PAR16/LED/930/F40/DIM/G T20 3/3BC

Consumo de energía

- Factor de energía: 0.8
- Voltaje: 120 V
- Potencia en vatios: 4.4 W
- Potencia en vatios equivalente: 50 W

Dimensiones y peso del producto

- Largo: 7.3 cm

Valores nominales

- Ángulo nominal del rayo de luz: 40 °
- Vida útil nominal: 25,000 hora(s)
- Intensidad máxima: 502 cd
- Potencia asignada: 4.4 W

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677532536
- Peso bruto: 0.256 g
- Alto: 22.400
- Largo: 5.100
- Ancho: 15.500
- Número de material (12NC): 929001950326



Fecha de publicación:
2023-11-08
Versión: 0.203

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com