

# PHILIPS

Reflector (regulable)


LED

4,4 W-50 W

E26

Luz blanca brillante

Regulación de la intensidad



046677532536



## Iluminación LED regulable con haz brillante y enfocado

Las luces con reflector LED PAR regulable Philips son un reemplazo con larga vida útil y eficiencia energética para minirreflectores halógenos. Cuentan con una luz blanca brillante y son ideales para la iluminación de reflectores y general.

### Luz de alta calidad

- Diseñada para que el confort de sus ojos

### Luz más allá de la iluminación

- Con regulador
- Encendido instantáneo

# Destacados

## LED suaves que no molestan los ojos



No es difícil predecir que una luz fuerte puede molestar a los ojos. Si es demasiado brillante, deslumbra. Si es muy suave, parpadea. Pero ahora con los LED diseñados para no molestar los ojos, puede iluminar suavemente su mundo y crear una atmósfera perfecta para su hogar.

## Encendido instantáneo

### Con regulador

Este foco puede utilizarse con la mayoría de los atenuadores para crear el ambiente deseado con un oscurecimiento suave al 10 % del nivel de luz completo. Revise la tabla de compatibilidad para estar seguro de que su atenuador en particular puede usarse con esta lámpara.

# Especificaciones

## Características

- Regulable: Sí
- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Reflector direccional
- Toma de corriente: E26
- Tecnología: LED

## Dimensiones del producto

- Alto: 7.3 cm
- Peso: 0.08 kg
- Ancho: 5.1 cm

## Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 25 año(s)
- Factor de mantenimiento lumen: 70%
- Vida útil nominal: 25,000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000

## Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 40 °
- Consistencia del color: 4SDCM
- Índice de producción de color (CRI): 90
- Temperatura de color: 3000 K
- Categoría de color de la luz: Blanco brillante
- Flujo luminoso nominal: 400 lm
- Hora de inicio: 0.5 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante

## Varios

- EyeComfort: Sí

## Otras características

- Corriente de la lámpara: 45 mA
- Eficacia: 90 lm/W

## Información del empaque

- EAN: 046677532536
- EOC: 532531
- Título del producto: 4.4PAR16/LED/930/F40/DIM/G T20 3/3BC

#### Consumo de energía

- Factor de energía: 0.8
- Voltaje: 120 V
- Potencia en vatios: 4.4 W
- Potencia en vatios equivalente: 50 W

#### Dimensiones y peso del producto

- Largo: 7.3 cm

#### Valores nominales

- Ángulo nominal del rayo de luz: 40 °
- Vida útil nominal: 25,000 hora(s)
- Intensidad máxima: 502 cd
- Potencia asignada: 4.4 W

#### Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz

#### Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677532536
- Peso neto: 0.233 kg
- Peso bruto: 0.256 kg
- Alto: 22.400 cm
- Largo: 5.100 cm
- Ancho: 15.500 cm
- Número de material (12NC): 929001950326



Fecha de publicación:  
2021-06-04  
Versión: 0.194

© 2021 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)