

PHILIPS

Spot

LED

10W (18W)

E26

Daylight

Tidak dapat diredupkan



046677532963



Peningkatan pertumbuhan tanaman dalam cahaya putih yang indah

Lampu Philips LED Plant Grow tidak hanya mengoptimalkan pertumbuhan tanaman tetapi juga memberikan tampilan alami yang indah untuk tanaman Anda. Spektrum Putih Penuh - spektrum warna yang sempurna untuk pertumbuhan dan warna alami.

Area aplikasi

- Spektrum warna yang sempurna untuk pertumbuhan dan tampilan alami
- Tahan Basah UL

Tahan lama

- Lampu dengan masa pakai lama - Hingga 25 tahun
- CRI90 menampilkan warna lebih hidup

Kelebihan Utama

Spektrum Cahaya Pertumbuhan

Fokus pada panjang gelombang biru membantu mendorong pertumbuhan tanaman dan vegetatif yang optimal. Spektrum penuh dengan warna putih memberikan pertumbuhan yang sehat dan tampilan alami yang indah.

Tahan Basah UL

Lampu LED ini dapat digunakan pada aplikasi di dalam dan luar ruangan. Lampu ini tahan basah dan aman di luar ruangan.

Masa pakai rata-rata terukur 25.000 jam



Dengan masa pakai hingga 25.000 jam, Anda tidak perlu repot sering mengganti bohlam lampu dan nikmati

solusi pencahayaan sempurna selama lebih dari 25 tahun.

CRI90

Lampu LED ini memiliki indeks rendering warna (color rendering index (CRI) 90. CRI mengukur seberapa baik sumber cahaya menampilkan warna dibandingkan dengan sinar matahari alami, dan memiliki kisaran dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling mendekati sinar matahari. Lampu CRI90 ini akan membantu warna di rumah Anda tampak lebih alami dan hidup.

Spesifikasi

Karakteristik

- Dapat diredupkan: Tidak
- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: Reflektor non-directional
- Soket: E26
- Teknologi: LED

Dimensi lampu

- Tinggi: 13,2 cm
- Berat: 0,38 kg
- Lebar: 12,2 cm

Daya tahan

- Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 25 tahun
- Faktor perawatan lumen: 0.7
- Nominal masa pakai: 2.500 jam
- Jumlah siklus dinyalakan/dimatikan: 5.000

Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 50 °
- Indeks sesuaian warna (CRI): 90
- Suhu warna: 5000 K
- Kategori Warna Cahaya: Daylight
- Flux cahaya nominal: 1200 lm
- Waktu mulai: <0.5 s
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: Cahaya penuh seketika

Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 150 mA
- Efikasi: 75 lm/W

Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.9
- Voltase: 110-240 V
- Watt: 24 W

Dimensi & berat produk

- Panjang: 120 cm

Nilai terukur

- Sudut berkas cahaya terukur: 50 °
- Masa pakai terukur: 25.000 jam
- Flux cahaya terukur: 1200 lm
- Tingkat intensitas puncak: 600 cd
- Daya listrik terukur: 16 W

Spesifikasi teknis

- Frekuensi: 50 Hz

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 046677532963
- Berat bersih: 0,370 kg
- Berat kotor: 0,530 kg
- Tinggi: 16,700 cm
- Panjang: 13,200 cm
- Lebar: 13,200 cm
- Nomor bahan (12NC): 929001892703



Tanggal dikeluarkan:
2023-11-09
Versi: 0.403

© 2023 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.