

PHILIPS

Tubo lineal

LED

24 W-54 W

G5

Luz día

046677537944



Las plantas crecen mejor con una hermosa luz blanca

Las luces LED para cultivo de plantas de Philips no solo optimizan el crecimiento de las plantas, sino que también les brindan un aspecto hermoso y natural. Blanco de espectro completo: el espectro de color perfecto para mejorar el crecimiento y el color natural.

Elija una solución sostenible

- Iluminación de larga duración: dura hasta 50 años

Luz más allá de la iluminación

- Espectro de color mejorado

Iluminación LED de alta calidad que podrás disfrutar durante décadas

- Luz que refleja colores verdaderos

Destacados

Iluminación de larga duración: dura hasta 50 años

Con una vida útil de hasta 50,000 horas, puede reducir la incomodidad de cambiar tus luces con frecuencia y disfruta de una solución perfecta en iluminación durante más de 50 años.

Espectro de luz de crecimiento

El espectro de colores perfecto para optimizar el crecimiento de las plantas y al mismo tiempo exhibirlas con un aspecto hermoso y natural. Las longitudes de onda azules ayudan a promover el crecimiento de plantas y vegetales.

Luz que refleja colores verdaderos



Ve los colores reales de tu ropa cuando selecciones una tenida de tu armario. Puedes combinar una prenda roja y zapatos rojos con confianza y estar seguro de que los colores combinan perfectamente.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Regulable: NO
- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Tubo con terminal doble
- Toma de corriente: G5
- Tecnología: LED

Dimensiones del producto

- Alto: 116,2 cm
- Peso: 0,175 kg
- Ancho: 1,78 cm

Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 51 año(s)
- Factor de mantenimiento lumen: 70%
- Vida útil nominal: 50.000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 50.000

Características de la luz

- Consistencia del color: 5SDCM
- Índice de producción de color (IRC): 90
- Temperatura de color: 5000 K
- Categoría de color de la luz: Luz día
- Flujo luminoso nominal: 2500 lm
- Hora de inicio: 0.5 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante

Otras características

- Corriente de la lámpara: 400-600 mA
- Eficacia: 104 lm/W

Información del empaque

- EAN: 046677537944
- EOC: 537944
- Título del producto: 24T5/LED/48/9/50/IF/30/P/G5/Grow 10/1CT

Consumo de energía

- Factor de energía: 0.9
- Voltaje: 39-64 V
- Potencia en vatios: 24 W
- Potencia en vatios equivalente: 54 W

Dimensiones y peso del producto

- Largo: 116,2 cm

Valores nominales

- Ángulo nominal del rayo de luz: 200 °
- Vida útil nominal: 50.000 hora(s)
- Flujo luminoso nominal: 2500 lm
- Potencia asignada: 24 W

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 40-80 Hz

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677537944
- Peso neto: 0,215 kg
- Peso bruto: 0,289 g
- Alto: 119,600
- Largo: 2,400
- Ancho: 2,400
- Número de material (12NC):
929001949105



Fecha de publicación:
2023-11-08
Versión: 0.112

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com