

PHILIPS

Tubo lineal


LED

16 W-32 W-40 W

G13

Blanco cálido

046677539146



Actualiza desde fluorescente a LED con confianza

Los tubos LED Philips UniversalFit reemplazan los tubos fluorescentes T8 y T12 y funcionan con balastros electrónicos y magnéticos. Listos para usarse. Este tubo LED de cristal de 4 pulgadas se ve y se siente como si fuera fluorescente, tiene una luz blanca brillante y es de larga duración.

Luz de alta calidad

- Luz fría y energizante

Elija una solución sostenible

- Puede confiar en la información que ofrecen los empaques de Philips.

Luz más allá de la iluminación

- Encendido instantáneo

Destacados

3500 K [lámparas LED]



Esta luz tiene una temperatura de color de 3500 K que proporciona una luz fría y energizante, perfecta para crear un ambiente atractivo para recibir a tus amigos o relajarte con un libro.

Sin UV ni RI

El rayo de luz está libre de infrarrojos, por lo que no irradia calor. Además, no hay presencia de luz ultravioleta, lo cual significa que la tela y los elementos situados bajo esta luz no pierden su color.

Encendido instantáneo

Especificaciones

Características

- Regulable: No atenuable
- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Tubo lineal
- Toma de corriente: G13
- Tecnología: LED
- Código de forma de la lámpara: T8

Dimensiones del producto

- Alto: 121.23 cm
- Peso: 0.2 kg
- Ancho: 2.78 cm

Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 37 año(s)
- Factor de mantenimiento lumen: 70%
- Vida útil nominal: 36,000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000

Características de la luz

- Aplicación: Iluminación para tus actividades diarias
- Ángulo del rayo de luz: 240 °
- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de producción de color (CRI): 80
- Temperatura de color: 3000 K
- Categoría de color de la luz: Blanco cálido
- Flujo luminoso nominal: 1700 lm
- Hora de inicio: <0.5 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante

Varios

- EyeComfort: Sí

Otras características

- Corriente de la lámpara: 110~600 mA
- Eficacia: 106 lm/W

Información del empaque

- Familia de productos: UniversalFit
- EAN: 046677539146
- EOC: 539148
- Título del producto: 16T8/LED/48-830/UF17/G 5/2 FB

Consumo de energía

- Factor de energía: >0.9
- Voltaje: 40-330 V
- Potencia en vatios: 16 W
- Potencia en vatios equivalente: 32-40 W

Dimensiones y peso del producto

- Largo: 121.23 cm

Valores nominales

- Ángulo nominal del rayo de luz: 240 °
- Vida útil nominal: 36,000 hora(s)
- Flujo luminoso nominal: 1700 lm
- Potencia asignada: 16 W

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-120000 Hz

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677539146
- Peso neto: 0.680 kg
- Peso bruto: 0.720 kg
- Alto: 123.300 cm
- Largo: 6.200 cm
- Ancho: 3.100 cm
- Número de material (12NC): 929001965803



Fecha de publicación:
2021-10-14
Versión: 0.207

© 2021 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com