

PHILIPS

Tubo lineal

LED

16 W-32 W-40 W

G13

Blanco frío

046677539153



Actualiza desde fluorescente a LED con confianza

Los tubos LED Philips UniversalFit reemplazan los tubos fluorescentes T8 y T12 y funcionan con balastos electrónicos y magnéticos. Listos para usarse. Este tubo LED de cristal de 4 pulgadas se ve y se siente como si fuera fluorescente, tiene una luz blanca fría de larga duración.

Luz de alta calidad

- Luz blanca, fría

Elija una solución sostenible

- Puede confiar en la información que ofrecen los empaques de Philips.

Luz más allá de la iluminación

- Encendido instantáneo

Destacados

Luz blanca, fría



Esta lámpara tiene una temperatura de color de 4000 K y proporciona una luz fría, fresca y nítida.

Sin UV ni RI

El rayo de luz está libre de infrarrojos, por lo que no irradia calor. Además, no hay presencia de luz ultravioleta, lo cual significa que la tela y los elementos situados bajo esta luz no pierden su color.

Encendido instantáneo

Especificaciones

Características

- Regulable: NO
- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Tubo con terminal doble
- Toma de corriente: G13
- Tecnología: LED

Dimensiones del producto

- Alto: 121.23 cm
- Peso: 0.2 kg
- Ancho: 2.78 cm

Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 37 año(s)
- Factor de mantenimiento lumen: 70%
- Vida útil nominal: 36,000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000

Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 240 °
- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de producción de color (CRI): 80
- Temperatura de color: 4000 K
- Categoría de color de la luz: Blanco frío
- Flujo luminoso nominal: 1800 lm
- Hora de inicio: <0.5 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante

Varios

- EyeComfort: Sí

Otras características

- Corriente de la lámpara: 110~600 mA
- Eficacia: 112 lm/W

Información del empaque

- EAN: 046677539153
- EOC: 539155
- Título del producto: 16T8/LED/48-840/UF18/G 5/2 FB

Consumo de energía

- Factor de energía: >0.9
- Voltaje: 40-330 V
- Potencia en vatios: 16 W
- Potencia en vatios equivalente: 32-40 W

Dimensiones y peso del producto

- Largo: 121.23 cm

Valores nominales

- Ángulo nominal del rayo de luz: 240 °
- Vida útil nominal: 36,000 hora(s)
- Flujo luminoso nominal: 1800 lm
- Potencia asignada: 16 W

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-120000 Hz

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677539153
- Peso neto: 0.680 kg
- Peso bruto: 0.720 kg
- Alto: 123.400 cm
- Largo: 6.200 cm
- Ancho: 3.100 cm
- Número de material (12NC): 929001965903



Fecha de publicación:
2021-08-13
Versión: 0.209

© 2021 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.