

PHILIPS

Tubo lineal

LED

16 W-32 W-40 W

G13

Luz de día Deluxe

046677539177



Actualiza desde fluorescente a LED con confianza

Los tubos LED Philips UniversalFit reemplazan los tubos fluorescentes T8 y T12 y funcionan con balastros electrónicos y magnéticos. Listos para usarse. Este tubo LED de cristal de 4 pulgadas se ve y se siente como si fuera fluorescente, tiene una luz blanca brillante y es de larga duración.

Luz de alta calidad

- Luz fría y energizante

Elija una solución sostenible

- Puede confiar en la información que ofrecen los empaques de Philips.

Luz más allá de la iluminación

- Encendido instantáneo

Destacados

3500 K [lámparas LED]



Esta luz tiene una temperatura de color de 3500 K que proporciona una luz fría y energizante, perfecta para crear un ambiente atractivo para recibir a tus amigos o relajarte con un libro.

Sin UV ni RI

El rayo de luz está libre de infrarrojos, por lo que no irradia calor. Además, no hay presencia de luz ultravioleta, lo cual significa que la tela y los elementos situados bajo esta luz no pierden su color.

Encendido instantáneo

Especificaciones

Características

- Regulable: NO
- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Tubo con terminal doble
- Toma de corriente: G13
- Tecnología: LED
- Tipo de cristal: Satinado

Dimensiones del producto

- Alto: 121.23 cm
- Peso: 0.2 kg
- Ancho: 2.78 cm

Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 37 año(s)
- Factor de mantenimiento lumen: 70%
- Vida útil nominal: 36,000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000

Características de la luz

- Aplicación: Pasillo, Almacenamiento, Estacionamiento, Tocador
- Ángulo del rayo de luz: 240 °
- Consistencia del color: 6SDCM
- Índice de producción de color (CRI): 80
- Temperatura de color: 6500 K
- Categoría de color de la luz: Luz de día Deluxe
- Flujo luminoso nominal: 1800 lm
- Hora de inicio: <0.5 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante
- Código de color: 865 | CCT of 6500K

Varios

- EyeComfort: Sí

Otras características

- Corriente de la lámpara: 110-600 mA
- Eficacia: 112 lm/W

Información del empaque

- EAN: 046677539177
- EOC: 539171
- Título del producto: 16T8/LED/48-865/UF18/G 5/2 FB

Consumo de energía

- Factor de energía: 0.9
- Voltaje: 40-330 V
- Potencia en vatios: 16 W
- Potencia en vatios equivalente: 32-40 W

Dimensiones y peso del producto

- Largo: 121.23 cm

Valores nominales

- Ángulo nominal del rayo de luz: 240 °
- Vida útil nominal: 36,000 hora(s)
- Flujo luminoso nominal: 1800 lm
- Potencia asignada: 16 W

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-120000 Hz

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677539177
- Peso neto: 0.750 kg
- Peso bruto: 0.760 kg
- Alto: 122.300 cm
- Largo: 6.000 cm
- Ancho: 3.000 cm
- Número de material (12NC): 929001966103



Fecha de publicación:
2021-08-13
Versión: 0.136

© 2021 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com