

PHILIPS

Foco Spot
(regulable)

LED

4 W-50 W

GU10

Luz blanca brillante

Regulación de la intensidad

046677544935



Iluminación LED regulable con haz brillante y enfocado

Las luces con reflector LED GU10 regulable Philips son un reemplazo con larga vida útil y eficiencia energética para minirreflectores halógenos. Cuentan con una luz blanca brillante y son ideales para la iluminación de acentuación en luminarias empotradas, con rieles y decorativas.

Luz de alta calidad

- Diseñada para que el confort de sus ojos

Luz más allá de la iluminación

- Con regulador
- Encendido instantáneo

Destacados

LED suaves que no molestan los ojos



No es difícil predecir que una luz fuerte puede molestar a los ojos. Si es demasiado brillante, deslumbra. Si es muy suave, parpadea. Pero ahora con los LED diseñados para no molestar los ojos, puede iluminar suavemente su mundo y crear una atmósfera perfecta para su hogar.

Encendido instantáneo

Con regulador

Este foco puede utilizarse con la mayoría de los atenuadores para crear el ambiente deseado con un oscurecimiento suave al 10 % del nivel de luz completo. Revise la tabla de compatibilidad para estar seguro de que su atenuador en particular puede usarse con esta lámpara.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Regulable: Sí
- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Foco spot
- Toma de corriente: GU10
- Código de forma de la lámpara: MR16

Duración

- Vida útil nominal: 25,000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000

Características de la luz

- Aplicación: Iluminación para tus actividades diarias, iluminación de acentuación
- Índice de producción de color (IRC): 90
- Flujo luminoso nominal: 380 lm

Otras características

- Corriente de la lámpara: 50 mA
- Eficacia: 95 lm/W

Dimensiones y peso del empaque

- Peso neto: 0.147 kg

Consumo de energía

- Certificación Energy Star: Sí
- Factor de energía: 0.7

Dimensiones y peso del producto

- Largo: 5.4 cm

Valores nominales

- Ángulo nominal del rayo de luz: 35 °
- Intensidad máxima: 600 cd
- Potencia asignada: 4 W

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677544935
- Peso bruto: 0.167 g
- Alto: 19.200
- Largo: 11.200
- Ancho: 4.800
- Número de material (12NC): 929002055533



Fecha de publicación:
2023-11-08
Versión: 0.144

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com