

PHILIPS

Foco (regulable)

LED

5 W-45 W

E26

Efecto de resplandor cálido de luz blanca suave

Atenuación de la intensidad

046677545024



Una iluminación correcta crea momentos mágicos

Las luces LED de Philips con un efecto regulable de resplandor cálido permiten atenuar los niveles de luz a los tonos cálidos de las luces tradicionales. De esta manera, se puede alternar entre una iluminación funcional y un ambiente atractivo y acogedor.

Elija un simple reemplazo de las viejas bombillas

- De forma y tamaño similares al foco incandescente estándar

Elija una solución sostenible

- Focos de larga duración: duran hasta 15 años
- Hasta un 80 % de ahorro de energía

Destacados

Reemplaza incandescente estándar

Con su hermoso diseño y forma familiar, este foco LED de ahorro de energía es el reemplazo sustentable perfecto de los focos incandescentes tradicionales.

Vida útil promedio de 15,000 horas



Con una vida útil de hasta 15,000 horas, puede reducir la incomodidad de cambiar las bombillas con frecuencia y disfrutar de una perfecta solución de iluminación durante más de 15 años.

Hasta un 80 % de ahorro de energía



Disfruta del ahorro de energía de los LED sin sacrificar la calidad de luz. Ahorra instantáneamente un 80 % en energía reemplazando tus lámparas incandescentes o halógenos.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Regulable: Sí
- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Luz no direccional
- Toma de corriente: E26
- Tecnología: LED
- Tipo de cristal: Satinado

Dimensiones del producto

- Alto: 10 cm
- Peso: 0.058 kg
- Ancho: 6.4 cm

Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 15 año(s)
- Factor de mantenimiento lumen: 70%
- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000

Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 90 °
- Consistencia del color: 4SDCM
- Índice de producción de color (IRC): 90
- Temperatura de color: 2200-2700 K
- Categoría de color de la luz: Efecto de resplandor cálido de luz blanca suave
- Flujo luminoso nominal: 450 lm
- Hora de inicio: <0.5 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante

Varios

- EyeComfort: Sí

Otras características

- Corriente de la lámpara: 65 mA
- Eficacia: 90 lm/W

Dimensiones y peso del empaque

- Peso neto: 0.024 kg

Información del empaque

- EAN: 046677545024
- EOC: 545020
- Título del producto: 5R20/PER/927-22/P/E26/WG 4/1BC T20

Consumo de energía

- Factor de energía: >0.7
- Voltaje: 120 V
- Potencia en vatios: 5 W
- Potencia en vatios equivalente: 45 W

Dimensiones y peso del producto

- Largo: 10 cm

Valores nominales

- Ángulo nominal del rayo de luz: 90 °
- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Flujo luminoso nominal: 450 lm
- Potencia asignada: 5 W

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 60 Hz

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677545024
- Peso bruto: 0.080 g
- Alto: 18.400
- Largo: 6.600
- Ancho: 14.000
- Número de material (12NC): 929002008903



Fecha de publicación:
2023-11-08
Versión: 0.206

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.