

PHILIPS

Vela (regulable)

LED

3,8 W-40 W

E26

Regulación de la intensidad

046677548940



Una iluminación adecuada crea la magia del momento

Las luces LED de Philips con un efecto regulable de resplandor cálido permiten atenuar los niveles de luz a los tonos cálidos de las luces tradicionales. De esta manera, se puede alternar entre una iluminación funcional y un ambiente atractivo y acogedor.

Aporta un hermoso brillo a su hogar

- LED de cristal clásico

Elija un simple reemplazo de las viejas bombillas

- De forma y tamaño similares al foco incandescente estándar

Elija una solución sostenible

- Focos de larga duración: duran hasta 15 años
- Hasta un 80 % de ahorro de energía

Iluminación LED de alta calidad que podrás disfrutar durante décadas

- Diseñada para que el confort de sus ojos

Destacados

Diseño de cristal

El aspecto que te gusta con el rendimiento que esperas. Los diseños clásicos de cristal son muy atractivos.

Reemplaza incandescente estándar

Con su hermoso diseño y forma familiar, este foco LED de ahorro de energía es el reemplazo sustentable perfecto de los focos incandescentes tradicionales.

Vida útil promedio de 15,000 horas



Con una vida útil de hasta 15,000 horas, puede reducir la incomodidad de cambiar las bombillas con frecuencia y disfrutar de una perfecta solución de iluminación durante más de 15 años.

Hasta un 80 % de ahorro de energía



Disfruta del ahorro de energía de los LED sin sacrificar la calidad de luz. Ahorra instantáneamente un 80 % en energía reemplazando tus lámparas incandescentes o halógenos.

Diseñada para que el confort de sus ojos



Es fácil imaginar que una luz extrema puede afectar los ojos. Si es demasiado brillante, deslumbra. Si es muy suave, puedes ver el parpadeo. Sin embargo, los LED diseñados para el bienestar de los ojos te permiten iluminar suavemente tu mundo y crear un ambiente ideal para tu hogar.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Regulable: Sí
- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Globo no direccionable
- Toma de corriente: E26

Dimensiones del producto

- Alto: 8.4 cm
- Ancho: 5.2 cm

Duración

- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 20,000

Características de la luz

- Índice de producción de color (IRC): 90
- Temperatura de color: 2700-2200 K
- Flujo luminoso nominal: 350 lm
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante

Varios

- EyeComfort: Sí

Otras características

- Eficacia: 92 lm/W

Información del empaque

- EAN: 046677548940
- EOC: 548941
- Título del producto:
3.8G16.5PER927-922FRGE26WGX2B
CT20

Dimensiones y peso del producto

- Largo: 8.4 cm

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz

Consumo de energía

- Certificación Energy Star: Sí
- Factor de energía: 0.75
- Voltaje: 120 V
- Potencia en vatios: 3.8 W
- Potencia en vatios equivalente: 40 W



Fecha de publicación:
2023-12-07
Versión: 0.208

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com