

PHILIPS

Lámpara

LED

5,5 W-60 W

E26

Luz día

046677554019



Aporta un hermoso brillo a tu hogar

Las velas/lustres transparentes LED de Philips proporcionan un efecto de luz atractivo y reluciente, y ofrecen una duración excepcionalmente prolongada. Atractiva tanto encendida como apagada, este foco es perfecto para candelabros.

Elija un simple reemplazo de las viejas bombillas

- De forma y tamaño similares al foco incandescente estándar

Elija una solución sostenible

- Hasta un 80 % de ahorro de energía

Luz más allá de la iluminación

- Un simple LED para el uso diario
- Encendido instantáneo

Destacados

Reemplaza incandescente estándar

Con su hermoso diseño y forma familiar, este foco LED de ahorro de energía es el reemplazo sustentable perfecto de los focos incandescentes tradicionales.

Hasta un 80 % de ahorro de energía



Disfruta del ahorro de energía de los LED sin sacrificar la calidad de luz. Ahorra instantáneamente un 80 % en energía reemplazando tus lámparas incandescentes o halógenos.

Un simple LED para el uso diario



El LED de Philips de uso diario es el foco perfecto para sus necesidades de iluminación básica. Proporciona la hermosa luz y el rendimiento confiable que esperado de un LED a un precio asequible.

Encendido instantáneo

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Regulable: NO
- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: G25
- Toma de corriente: E26
- Tecnología: LED
- Tipo de cristal: Satinado

Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 11 año(s)
- Factor de mantenimiento lumen: 70%
- Vida útil nominal: 11,000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 20,000

Características de la luz

- Consistencia del color: 4SDCM
- Índice de producción de color (IRC): 90
- Temperatura de color: 5000 K
- Categoría de color de la luz: Luz día
- Flujo luminoso nominal: 500 lm
- Hora de inicio: <0.5 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante

Varios

- EyeComfort: Sí

Otras características

- Corriente de la lámpara: 60 mA
- Eficacia: 90 lm/W

Dimensiones y peso del empaque

- Peso neto: 0.040 kg

Información del empaque

- EAN: 046677554019
- EOC: 554014
- Título del producto:
5.5G25/LED/950/FR/G/E26/ND
6/1FB T20

Consumo de energía

- Factor de energía: 0.7
- Voltaje: 120 V
- Potencia en vatios: 5.5 W
- Potencia en vatios equivalente: 60 W

Dimensiones y peso del producto

- Largo: 10.7 cm

Valores nominales

- Vida útil nominal: 11,000 hora(s)
- Flujo luminoso nominal: 500 lm
- Potencia asignada: 5.5 W

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 60 Hz

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677554019
- Peso bruto: 0.098 g
- Alto: 12.600
- Largo: 8.800
- Ancho: 8.800
- Número de material (12NC):
929002207096



Fecha de publicación:
2023-11-08
Versión: 0.207

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com