

PHILIPS

Lámpara

LED

14 W-100 W

E26

Blanco suave

046677554194



Un foco sin igual

El foco LED de última generación entrega una solución de iluminación general para las actividades diarias en interiores. Reducirá los costos energéticos y la frecuencia de reemplazo de los focos inmediatamente sin comprometer la calidad de iluminación.

Luz de alta calidad

- Foco de larga duración: dura hasta 10 años

Elija un simple reemplazo de las viejas bombillas

- De forma y tamaño similares al foco incandescente estándar

Iluminación LED de alta calidad que podrás disfrutar durante décadas

- Diseñada para que el confort de sus ojos

Destacados

Vida útil promedio de 10,950 horas

Con una vida útil de hasta 10,950 horas, puede reducir la incomodidad de cambiar los focos con frecuencia y disfrutar de una solución perfecta en iluminación durante más de 10 años.

Reemplaza incandescente estándar

Con su hermoso diseño y forma familiar, este foco LED de ahorro de energía es el reemplazo sustentable perfecto de los focos incandescentes tradicionales.

Diseñada para que el confort de sus ojos



Es fácil imaginar que una luz extrema puede afectar los ojos. Si es demasiado brillante, deslumbra. Si es

muy suave, puedes ver el parpadeo. Sin embargo, los LED diseñados para el bienestar de los ojos te permiten iluminar suavemente tu mundo y crear un ambiente ideal para tu hogar.

Especificaciones

Características

- Regulable: NO
- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Luz no direccional
- Toma de corriente: E26
- Tecnología: LED
- Tipo de cristal: Satinado

Dimensiones del producto

- Alto: 11.7 cm
- Peso: 0.049 kg
- Ancho: 6 cm

Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 11 año(s)
- Factor de mantenimiento lumen: 70%
- Vida útil nominal: 11,000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000

Características de la luz

- Consistencia del color: 6SDCM
- Índice de producción de color (CRI): 80
- Temperatura de color: 2700 K
- Categoría de color de la luz: Blanco suave
- Flujo luminoso nominal: 1500 lm
- Hora de inicio: <0.5 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante
- Código de color: 827 | CCT of 2700K

Varios

- EyeComfort: Sí

Otras características

- Corriente de la lámpara: 255 mA
- Eficacia: 107 lm/W

Información del empaque

- EAN: 046677554194
- EOC: 554196
- Título del producto: 14A19/LED/827/FR/P/ND 4/1FB

Consumo de energía

- Factor de energía: 0.5
- Voltaje: 120 V
- Potencia en vatios: 14 W
- Potencia en vatios equivalente: 100 W

Dimensiones y peso del producto

- Largo: 11.7 cm

Valores nominales

- Vida útil nominal: 11,000 hora(s)
- Flujo luminoso nominal: 1500 lm
- Potencia asignada: 14 W

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 60 Hz

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677554194
- Peso neto: 0.050 kg
- Peso bruto: 0.068 kg
- Alto: 11.750 cm
- Largo: 6.200 cm
- Ancho: 6.200 cm
- Número de material (12NC):
929002311750



Fecha de publicación:
2023-11-08
Versión: 0.204

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.