

PHILIPS

Lámpara

LED

9 W-65 W

E26

Blanco suave

04667755382



Luz blanca suave, sin sacrificar calidad de luz

Las luces LED de Philips proporcionan una hermosa luz blanca suave, una duración excepcional y un gran ahorro de energía inmediato. Con un diseño elegante y puro, esta luz es el perfecta para sustituir las luces incandescentes.

Elija una solución sostenible

- Hasta un 80 % de ahorro de energía

Luz más allá de la iluminación

- Un simple LED para el uso diario
- Encendido instantáneo

Iluminación LED de alta calidad que podrás disfrutar durante décadas

- Diseñada para que el confort de sus ojos

Destacados

Hasta un 80 % de ahorro de energía



Disfruta del ahorro de energía de los LED sin sacrificar la calidad de luz. Ahorra instantáneamente un 80 % en energía reemplazando tus lámparas incandescentes o halógenos.

Un simple LED para el uso diario



El LED de Philips de uso diario es el foco perfecto para sus necesidades de iluminación básica. Proporciona la hermosa luz y el rendimiento confiable que esperados de un LED a un precio asequible.

Encendido instantáneo

Diseñada para que el confort de sus ojos



Es fácil imaginar que una luz extrema puede afectar los ojos. Si es demasiado brillante, deslumbra. Si es muy suave, puedes ver el parpadeo. Sin embargo, los LED diseñados para el bienestar de los ojos te permiten iluminar suavemente tu mundo y crear un ambiente ideal para tu hogar.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Regulable: NO
- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Reflector no direccional
- Toma de corriente: E26
- Tipo de cristal: Satinado
- Acabado de la luz: Blanco

Dimensiones del producto

- Alto: 13 cm
- Ancho: 9.5 cm

Duración

- Vida útil nominal: 11,000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000

Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 110 °
- Índice de producción de color (IRC): 80
- Temperatura de color: 2700 K
- Flujo luminoso nominal: 650 lm
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante

Varios

- EyeComfort: Sí

Otras características

- Eficacia: 72 lm/W

Información del empaque

- EAN: 046677555382
- EOC: 555383
- Título del producto: 9BR30/LED/827/FR/P/ND 2/4FB

Consumo de energía

- Certificación Energy Star: No
- Factor de energía: >0.5
- Voltaje: 120 V
- Potencia en vatios: 9 W
- Potencia en vatios equivalente: 65 W

Dimensiones y peso del producto

- Largo: 13 cm

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 60 Hz

046677555382

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677555382
- Peso neto: 0.38 kg
- Peso bruto: 0.52 kg
- Alto: 15.1 cm
- Largo: 16.8 cm
- Ancho: 16.8 cm
- N.º de material (12NC): 929001947905



Fecha de publicación:
2024-02-02
Versión: 0.21

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com