PHILIPS

Foco A21 E26

LED inteligente

Regulable

Plástico

Wi-Fi + Bluetooth

Control con la aplicación de WiZ o por voz

046677562373

Luz inteligente para tu vida diaria

Regula las luces sin instalar un regulador de intensidad con el foco A21 blanco cálido regulable inteligente Wi-Fi Philips. Usa la aplicación WiZ o tu voz para obtener escenas de luz prestablecidas y más. Los focos Wi-Fi Philips están conectados a WiZ. No son compatibles con Philips Hue.

Configuración sencilla

- Plug and Play simple. Funciona con la conexión Wi-Fi que ya tienes.

Control inteligente

- Control desde cualquier lugar con tu teléfono inteligente.
- Control por voz con el Asistente de Google, Alexa o atajos de Siri.

Funciones inteligentes

- Atenuación inteligente mediante la aplicación, por voz o con el regulador de intensidad.
- Usa programas para automatizar las luces
- Monitoreo de energía

Modos de luz

- Personaliza escenas con los modos de luz dinámica preestablecidos.
- Luz blanca cálida y suave

Destacados

Plug and play sencillo
WiZ funciona con el enrutador Wi-Fi existente y no necesita una puerta de enlace adicional. Solo tienes que enchufar la luz nueva, descargar la aplicación WiZ y estarás listo para empezar.

Control desde cualquier lugar
Controla las luces WiZ desde donde estés con tu teléfono inteligente. No te preocupes si saliste de casa y dejaste las luces encendidas. La aplicación WiZ está disponible para iOS y Android.

Control por voz
Controla tus luces con la voz y el Asistente de Google, Amazon Alexa y atajos de Siri. Usa comandos de voz simples para encender o apagar las luces, aumentar o bajar el brillo, cambiar el color y establecer escenas de luz personalizadas.

Atenuación inteligente
Atenúa las luces al nivel de brillo que desees con tu teléfono inteligente, el WiZmote o con un comando de voz. No necesita instalar un atenuador costoso.

Usa programas para automatizar las luces
Automatiza las luces según tus rutinas diarias o semanales. Programa las luces para que se enciendan antes de que llegues a casa y se apaguen cuando no las necesites.

Monitoreo de energía
La aplicación WiZ mantiene los registros del consumo de energía de las luces. Visualiza el informe semanal o diario y planifica prudentemente la iluminación para un consumo de energía optimizado en tu hogar.

Escenas personalizadas
Mezcla modos de luz blanca y de distintos colores para crear la atmósfera luminosa perfecta para tus momentos diarios. Guárdala y vuelve a usarla en cualquier momento con la aplicación, el WiZmote o un comando de voz.

Luz blanca cálida y suave
Crea una atmósfera acogedora con luz blanca cálida. La luz inteligente que se adapta de manera simple a tus actividades diarias.

Especificaciones

Características
- Regulable: Regulación inalámbrica
- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: A21
- Toma de corriente: E26
- Tecnología: Wi-Fi inteligente
- Tipo de cristal: Satinado

Dimensiones del producto
- Alto: 13.85 cm
- Peso: 0.102 kg
- Ancho: 7.7 cm

Duración
- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 15 año(s)
- Factor de mantenimiento lumen: 70%
- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000

Características de la luz
- Consistencia del color: 4SDCM
- Índice de producción de color (CRI): 90
- Temperatura de color: 2700 K
- Categoría de color de la luz: Blanco suave
- Flujo luminoso nominal: 1600 lm
- Hora de inicio: <1 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante
- Código de color: 927 | CCT of 2700K

Varios
- EyeComfort: Sí

Otras características
- Corriente de la lámpara: 165 mA
- Eficacia: 110 lm/W

Información del empaque
- EAN: 046677562373
- EOC: 562371
- Título del producto: 14.5A21/Wi-Fi BLE DIM/927 4/1PF

Consumo de energía
- Factor de energía: 0.7
- Voltaje: 120 V
- Potencia en vatios: 14.5 W
- Potencia en vatios equivalente: 100 W

Dimensiones y peso del producto
- Largo: 13.85 cm

Valores nominales
- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Flujo luminoso nominal: 1600 lm
- Potencia asignada: 14.5 W

Servicio
- Garantía: 5 años

Especificaciones técnicas
- Frecuencia: 60 Hz

Dimensiones y peso del empaque
- EAN/UPC - Producto: 046677562373
- Peso neto: 0.098 kg
- Peso bruto: 0.158 kg
- Alto: 17.000 cm
- Largo: 9.100 cm
- Ancho: 10.700 cm
- Número de material (12NC): 929002449003

Fecha de publicación: 2023-11-08
Versión: 0.20

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com