

# PHILIPS

## Foco PAR38 E26

LED inteligente

Blanco regulable

Plástico

Wi-Fi + Bluetooth

Control con la aplicación de  
WiZ o por voz

046677562472



## Luz inteligente para tu vida diaria

Obtén la comodidad de la iluminación inteligente con este foco PAR38 blanco ajustable Wi-Fi Philips. Usa la aplicación WiZ o tu voz para obtener escenas de luz preestablecidas y más. Los focos Wi-Fi Philips están conectados a WiZ. No son compatibles con Philips Hue.

### Configuración sencilla

- Plug and Play simple. Funciona con la conexión Wi-Fi que ya tienes.

### Control inteligente

- Control desde cualquier lugar con tu teléfono inteligente.
- Control por voz con el Asistente de Google, Alexa o atajos de Siri.

### Funciones inteligentes

- Usa programas para automatizar las luces
- Monitoreo de energía
- Preestablezca las funciones de bienestar

### Modos de luz

- Luz blanca ajustable de cálida a fría y modos preestablecidos
- Personaliza escenas con los modos de luz dinámica preestablecidos.

# Destacados

## Plug and play sencillo

WiZ funciona con el enrutador Wi-Fi existente y no necesita una puerta de enlace adicional. Solo tienes que enchufar la luz nueva, descargar la aplicación WiZ y estarás listo para empezar.

## Control desde cualquier lugar

Controla las luces WiZ desde donde estés con tu teléfono inteligente. No te preocupes si saliste de casa y dejaste las luces encendidas. La aplicación WiZ está disponible para iOS y Android.

## Control por voz

Controla tus luces con la voz y el Asistente de Google, Amazon Alexa y atajos de Siri. Usa comandos de voz simples para encender o apagar las luces, aumentar o bajar el brillo, cambiar el color y establecer escenas de luz personalizadas.

## Usa programas para automatizar las luces

Automatiza las luces según tus rutinas diarias o semanales. Programa las luces para que se enciendan antes de que llegues a casa y se apaguen cuando no las necesites.

## Monitoreo de energía

La aplicación WiZ mantiene los registros del consumo de energía de las luces. Visualiza el informe semanal o diario y planifica prudentemente la iluminación para un consumo de energía optimizado en tu hogar.

## Preestablezca las funciones de bienestar

Usa las funciones de bienestar preestablecidas en la aplicación WiZ y disfruta el patrón de iluminación que se adapte mejor a tu ritmo circadiano a lo largo del día. WiZ te proporcionará luz de día brillante cuando necesites energizarte y concentrarte, y también activará la transición sin problemas a luz blanca cálida y suave para ayudarte a relajarte y dormir mejor al final del día.

## Luz blanca ajustable de cálida a fría y modos preestablecidos

Elige entre una amplia gama de luces que van de blancas frías y revitalizantes a blancas cálidas y suaves, o simplemente selecciona uno de los modos predefinidos, como Concentración o Relajación, para crear la atmósfera perfecta para tus actividades.

## Escenas personalizadas

Mezcla modos de luz blanca y de distintos colores para crear la atmósfera luminosa perfecta para tus momentos diarios. Guárdala y vuelve a usarla en cualquier momento con la aplicación, el WiZmote o un comando de voz.

# Especificaciones

## Características

- Regulable: Regulación inalámbrica
- Uso previsto: Interiores y exteriores
- Forma de la lámpara: PAR38
- Toma de corriente: E26
- Tecnología: Wi-Fi inteligente

## Dimensiones del producto

- Alto: 12.6 cm
- Peso: 0.25 kg
- Ancho: 12 cm

## Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 25 año(s)
- Factor de mantenimiento lumen: 70%
- Vida útil nominal: 25,000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000

**Características de la luz**

- Ángulo del rayo de luz: 40 °
- Consistencia del color: 4SDCM
- Índice de producción de color (CRI): 90
- Temperatura de color: 2700-6500 K
- Categoría de color de la luz: Blanco regulable
- Flujo luminoso nominal: 900 lm
- Hora de inicio: <1 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante
- Código de color: 927-965 | CCT of 2700K-6500K

**Varios**

- EyeComfort: Sí

**Otras características**

- Corriente de la lámpara: 150 mA
- Eficacia: 92 lm/W

**Información del empaque**

- EAN: 046677562472
- EOC: 562470
- Título del producto: 13PAR38/Wi-Fi BLE Tunable/927-65 4/1PF

**Consumo de energía**

- Factor de energía: 0.7
- Voltaje: 120 V
- Potencia en vatios: 13 W
- Potencia en vatios equivalente: 120 W

**Dimensiones y peso del producto**

- Largo: 12.6 cm

**Valores nominales**

- Ángulo nominal del rayo de luz: 40 °
- Vida útil nominal: 25,000 hora(s)
- Flujo luminoso nominal: 900 lm
- Intensidad máxima: 1533 cd
- Potencia asignada: 13 W

**Servicio**

- Garantía: 5 años

**Especificaciones técnicas**

- Frecuencia: 60 Hz

**Dimensiones y peso del empaque**

- EAN/UPC - Producto: 046677562472
- Peso neto: 0.230 kg
- Peso bruto: 0.390 kg
- Alto: 18.500 cm
- Largo: 14.000 cm
- Ancho: 14.000 cm
- Número de material (12NC): 929002447903



Fecha de publicación:  
2021-08-13  
Versión: 0.20

© 2021 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)