

PHILIPS

Foco A19 E26

LED inteligente


Regulable

Plástico

Wi-Fi + Bluetooth

Control con la aplicación de
WiZ o por voz

046677562564



Foco regulable inteligente fácil de usar

Regula las luces sin instalar un regulador de intensidad con el foco A19 blanco cálido regulable inteligente Wi-Fi Philips. Usa la aplicación WiZ o tu voz para obtener escenas de luz preestablecidas y más. Los focos Wi-Fi Philips están conectados a WiZ. No son compatibles con Philips Hue.

Configuración sencilla

- Plug and Play simple. Funciona con la conexión Wi-Fi que ya tienes.

Control inteligente

- Control desde cualquier lugar con tu teléfono inteligente.
- Control por voz con el Asistente de Google, Alexa o atajos de Siri.

Funciones inteligentes

- Atenuación inteligente mediante la aplicación, por voz o con el regulador de intensidad.
- Usa programas para automatizar las luces
- Monitoreo de energía

Modos de luz

- Personaliza escenas con los modos de luz dinámica preestablecidos.
- Luz blanca cálida y suave

Destacados

Plug and play sencillo

WiZ funciona con el enrutador Wi-Fi existente y no necesita una puerta de enlace adicional. Solo tienes que enchufar la luz nueva, descargar la aplicación WiZ y estarás listo para empezar.

Control desde cualquier lugar

Controla las luces WiZ desde donde estés con tu teléfono inteligente. No te preocupes si saliste de casa y dejaste las luces encendidas. La aplicación WiZ está disponible para iOS y Android.

Control por voz

Controla tus luces con la voz y el Asistente de Google, Amazon Alexa y atajos de Siri. Usa comandos de voz simples para encender o apagar las luces, aumentar o bajar el brillo, cambiar el color y establecer escenas de luz personalizadas.

Atenuación inteligente

Atenúa las luces al nivel de brillo que desees con tu teléfono inteligente, el WiZmote o con un comando de voz. No necesita instalar un atenuador costoso.

Usa programas para automatizar las luces

Automatiza las luces según tus rutinas diarias o semanales. Programa las luces para que se enciendan antes de que llegues a casa y se apaguen cuando no las necesites.

Monitoreo de energía

La aplicación WiZ mantiene los registros del consumo de energía de las luces. Visualiza el informe semanal o diario y planifica prudentemente la iluminación para un consumo de energía optimizado en tu hogar.

Escenas personalizadas

Mezcla modos de luz blanca y de distintos colores para crear la atmósfera luminosa perfecta para tus momentos diarios. Guárdala y vuelve a usarla en cualquier momento con la aplicación, el WiZmote o un comando de voz.

Luz blanca cálida y suave

Crema una atmósfera acogedora con luz blanca cálida. La luz inteligente que se adapta de manera simple a tus actividades diarias.

Especificaciones

Características

- Regulable: Regulación inalámbrica
- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: A19
- Toma de corriente: E26
- Tecnología: Wi-Fi inteligente
- Tipo de cristal: Satinado

Dimensiones del producto

- Alto: 11.8 cm
- Peso: 0.065 kg
- Ancho: 6 cm

Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 25 año(s)
- Factor de mantenimiento lumen: 70%
- Vida útil nominal: 25,000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000

Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 200 °
- Consistencia del color: 4SDCM
- Índice de producción de color (CRI): 90
- Temperatura de color: 2700 K
- Categoría de color de la luz: Blanco suave
- Flujo luminoso nominal: 800 lm
- Hora de inicio: <1 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante
- Código de color: 927 | CCT of 2700K

Varios

- EyeComfort: Sí

Otras características

- Corriente de la lámpara: 100 mA
- Eficacia: 90 lm/W

Información del empaque

- EAN: 046677562564
- EOC: 562561
- Título del producto: 8.8A19/Wi-Fi BLE DIM/927 4/1PF

Consumo de energía

- Factor de energía: 0.9
- Voltaje: 120 V
- Potencia en vatios: 8.8 W
- Potencia en vatios equivalente: 60 W

Dimensiones y peso del producto

- Largo: 11.8 cm

Valores nominales

- Ángulo nominal del rayo de luz: 200 °
- Vida útil nominal: 25,000 hora(s)
- Flujo luminoso nominal: 800 lm
- Potencia asignada: 8.8 W

Servicio

- Garantía: 5 años

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 60 Hz

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677562564
- Peso neto: 0.060 kg
- Peso bruto: 0.112 kg
- Alto: 14.500 cm
- Largo: 7.200 cm
- Ancho: 9.900 cm
- Número de material (12NC): 929002449803



Fecha de publicación:
2023-11-08
Versión: 0.20

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com