

PHILIPS

Luz (regulable)

LED

8,8 W-60 W

E26

2200-2700

Regulación de la intensidad

046677563219



Una iluminación adecuada crea la magia del momento

Las luces LED de Philips con un efecto regulable de resplandor cálido permiten atenuar los niveles de luz a los tonos cálidos de las luces tradicionales. De esta manera, se puede alternar entre una iluminación funcional y un ambiente atractivo y acogedor.

Luz de alta calidad

- Luz en todas partes

Iluminación LED de alta calidad que podrás disfrutar durante décadas

- Diseñada para que el confort de sus ojos

Diseñadas para ser vistas. Lucen bien encendidas y apagadas

- Lucen bien encendidas y apagadas

Destacados

Luz en todas partes

Gracias a su forma innovadora pero de diseño vintage, este foco LED evita así la sombra que aparece normalmente en el borde del haz de la luz. ¿El resultado? Una luz blanca natural y cálida que abarca todo el espacio.

Diseñada para que el confort de sus ojos



Es fácil imaginar que una luz extrema puede afectar los ojos. Si es demasiado brillante, deslumbra. Si es muy suave, puedes ver el parpadeo. Sin embargo, los LED diseñados para el bienestar de los ojos te permiten iluminar suavemente tu mundo y crear un ambiente ideal para tu hogar.

Lucen bien encendidas y apagadas



"Estas hermosas luces de filamento visible añaden un toque de estilo y una sensación de nostalgia a cualquier habitación. Lucen bien encendidas y apagadas."

Especificaciones

Características

- Regulable: Sí
- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Luz no direccional
- Toma de corriente: E26
- Tecnología: LED
- Tipo de cristal: Satinado

Dimensiones del producto

- Alto: 10.6 cm
- Peso: 0.035 kg
- Ancho: 6 cm

Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 15 año(s)
- Factor de mantenimiento lumen: 70%
- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000

Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 250 °
- Consistencia del color: 4SDCM
- Índice de producción de color (CRI): 90
- Temperatura de color: 2200–2700 K
- Categoría de color de la luz: Resplandor cálido
- Flujo luminoso nominal: 800 lm
- Hora de inicio: <0.5 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante
- Código de color: 922–927 | CCT of 2200K–2700K

Varios

- EyeComfort: Sí

Otras características

- Corriente de la lámpara: 108 mA
- Eficacia: 90 lm/W

Información del empaque

- EAN: 046677563219
- EOC: 563213
- Título del producto: BC8.8A19/AMB/927-22 WG 120V LA

Consumo de energía

- Factor de energía: 0.7
- Voltaje: 120 V
- Potencia en vatios: 8.8 W
- Potencia en vatios equivalente: 60 W

Dimensiones y peso del producto

- Largo: 10.6 cm

Valores nominales

- Ángulo nominal del rayo de luz: 250 °
- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Flujo luminoso nominal: 800 lm
- Potencia asignada: 8.8 W

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 60 Hz

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677563219
- Peso neto: 0.060 kg
- Peso bruto: 0.084 kg
- Alto: 16.600 cm
- Largo: 6.300 cm
- Ancho: 12.500 cm
- Número de material (12NC): 929001940911



Fecha de publicación:
2023-11-08
Versión: 0.140

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com