

PHILIPS

Luz (regulable)

LED

8,8 W-60 W

E26

Blanco frío

Regulación de la intensidad

046677563226



Iluminación LED brillante con excelente calidad de luz

Formas familiares que conoces y amas. Usan cerca de un 80 % menos energía que las luces tradicionales y duran diez veces más.

Luz de alta calidad

- Luz en todas partes

Diseñadas para ser vistas. Lucen bien encendidas y apagadas

- Lucen bien encendidas y apagadas

Destacados

Luz en todas partes

Gracias a su forma innovadora pero de diseño vintage, este foco LED evita así la sombra que aparece normalmente en el borde del haz de la luz. ¿El resultado? Una luz blanca natural y cálida que abarca todo el espacio.

Lucen bien encendidas y apagadas



"Estas hermosas luces de filamento visible añaden un toque de estilo y una sensación de nostalgia a cualquier habitación. Lucen bien encendidas y apagadas. "

Especificaciones

Características

- Regulable: Sí
- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Luz no direccional
- Toma de corriente: E26
- Tecnología: LED
- Tipo de cristal: Satinado

Dimensiones del producto

- Alto: 10.6 cm
- Peso: 0.035 kg
- Ancho: 6 cm

Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 15 año(s)
- Factor de mantenimiento lumen: 70%
- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000

Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 250 °
- Consistencia del color: 4SDCM
- Índice de producción de color (CRI): 90
- Temperatura de color: 5000 K
- Categoría de color de la luz: Blanco frío
- Flujo luminoso nominal: 800 lm
- Hora de inicio: <0.5 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante
- Código de color: 950 | CCT of 5000K

Varios

- EyeComfort: Sí

Otras características

- Corriente de la lámpara: 108 mA
- Eficacia: 90 lm/W

Información del empaque

- EAN: 046677563226
- EOC: 563221
- Título del producto: BC8.8A19/AMB/950 DIM 120V LA

Consumo de energía

- Factor de energía: 0.7
- Voltaje: 120 V
- Potencia en vatios: 8.8 W
- Potencia en vatios equivalente: 60 W

Dimensiones y peso del producto

- Largo: 10.6 cm

Valores nominales

- Ángulo nominal del rayo de luz: 250 °
- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Flujo luminoso nominal: 800 lm
- Potencia asignada: 8.8 W

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 60 Hz

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677563226
- Peso neto: 0.060 kg
- Peso bruto: 0.075 kg
- Alto: 16.600 cm
- Largo: 6.300 cm
- Ancho: 10.000 cm
- Número de material (12NC): 929002036311



Fecha de publicación:
2021-09-17
Versión: 0.140

© 2021 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com