

PHILIPS

Foco (regulable)

LED


5.5 W-60 W

E26

Blanco brillante

Regulación de intensidad

046677565824



Luz LED de vanguardia para el hogar

Foco LED de última generación que entrega una solución de iluminación general para las actividades diarias en interiores. Reduce los costos energéticos en forma inmediata y disminuye la frecuencia de reemplazo de los focos sin comprometer la calidad de tu iluminación.

Luz de alta calidad

- Diseñada para que el confort de sus ojos

Diseñadas para ser vistas. Lucen bien encendidas y apagadas

- LED de cristal clásico

Destacados

LED suaves que no molestan los ojos



No es difícil predecir que una luz fuerte puede molestar a los ojos. Si es demasiado brillante, deslumbra. Si es muy suave, parpadea. Pero ahora con los LED diseñados para no molestar los ojos, puede iluminar suavemente su mundo y crear una atmósfera perfecta para su hogar.

Diseño transparente de cristal

El look que te encanta, el rendimiento que esperas. Diseños clásicos de cristal transparente que reproducen la hermosa luz reluciente de la iluminación tradicional, para brindar un ajuste perfecto en todo el hogar.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Regulable: Solo con reguladores de intensidad específicos
- Uso previsto: Interiores y exteriores
- Forma de la lámpara: Luz no direccionable
- Toma de corriente: E26
- Tipo de cristal: Transparente
- Acabado de la luz: Transpar.
- Material del foco: Cristal

Dimensiones del producto

- Alto: 13.7 cm
- Ancho: 6.4 cm

Diseño y acabado

- Material: cristal

Duración

- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 20,000

Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 330 °
- Índice de producción de color (IRC): 90
- Temperatura de color: 3000 K
- Flujo luminoso nominal: 500 lm
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante
- Código de color: 930 | CCT of 3000K

Otras características

- Eficacia: 90 lm/W

Información del empaque

- EAN: 046677565824
- EOC: 565820
- Título del producto: 5.5ST19/VIN/930/E26/CL/G/SP D 1PF T20

Consumo de energía

- Certificación Energy Star: Sí
- Factor de energía: 0.7
- Voltaje: 120 V
- Potencia en vatios: 5.5 W
- Potencia en vatios equivalente: 60 W

Dimensiones y peso del producto

- Largo: 13.7 cm

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 60 Hz

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677565824
- Peso neto: 0.04 kg
- Peso bruto: 0.08 kg
- Alto: 20.4 cm
- Largo: 7 cm
- Ancho: 7.5 cm
- N.º de material (12NC): 929002988903

Varios

- EyeComfort: Sí



Fecha de publicación:
2024-02-02
Versión: 0.50

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com