

# PHILIPS

Ampoule (à intensité réglable)

DEL

5 W-45 W

E26

Lumière du jour

Gradation

046677568580



## Éclairage à DEL offrant une lumière éclatante de qualité

Des formes familières que vous connaissez et qui vous plaisent. Elles utilisent environ 80 % moins d'énergie que les ampoules classiques et ont une durée de vie dix fois plus longue.

### **La lumière au-delà de l'illumination**

- Intensité réglable

### **Lampe à DEL de grande qualité qui dure des décennies**

- Conçu pour assurer le confort de vos yeux

# Caractéristiques

## Intensité réglable

Cette ampoule peut être utilisée avec la plupart des variateurs d'intensité individuels pour créer votre choix d'ambiance tout en douceur pouvant être réduit jusqu'à 10 % de la pleine luminosité. Veuillez consulter le tableau de compatibilité pour les ampoules à intensité variable pour vous assurer que votre gradateur est compatible avec cette ampoule.

## Conçu pour assurer le confort de vos yeux



Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il clignote. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

# Spécifications

## Caractéristiques de l'ampoule

- Intensité variable: Uniquement avec des gradateurs précis
- Utilisation prévue: Intérieur
- Forme de l'ampoule: Ampoule non orientable
- Douille: E26
- Technologie: DEL
- Type de verre: Givré

## Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 10 cm
- Poids: 0,04 kg
- Largeur: 6,4 cm

## Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 15 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 70%
- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 50 000

## Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: 110 °
- Constance de la couleur: 4SDCM
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 90
- Température de couleur: 5000 K
- Catégorie de couleur de la lumière: Lumière du jour
- Flux lumineux nominal: 450 lm
- Temps d'amorçage: <0.5 s
- Temps de réchauffement (60 % du rendement lumineux): Pleine lumière instantanée
- Code de couleurs: 950 | CCT of 5000K

## Divers

- EyeComfort: Oui

## Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 65 mA
- Efficacité: 90 lm/W

## Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677568580
- EOC: 568584
- Titre du produit: 5R20/PER/950/P/E26/DIM 4/1PF T20

### Consommation

- Homologué Energy Star: Oui
- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: 120 V
- Puissance: 5 W
- Équivalence en watts: 45 W

### Dimensions et poids du produit

- Longueur: 10 cm

### Valeurs nominales

- Angle de faisceau nominal: 110 °
- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Flux lumineux nominal: 450 lm
- Puissance nominale: 5 W

### Fiche technique

- Fréquence: 60 Hz

### Caractéristiques de l'ampoule

- EAN/CUP - produit: 046677568580
- Angle de faisceau nominal: 110 °
- Hauteur: 10 cm
- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 15 année(s)
- Angle de faisceau: 110 °
- Courant de la lampe: 65 mA
- Poids net: 0,038 kg
- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Utilisation prévue: Intérieur
- Poids: 0,04 kg
- Facteur de maintien du flux lumineux: 70%
- Constance de la couleur: 4SDCM
- Poids brut: 0,068 kg
- EAN: 046677568580
- Homologué Energy Star: Oui
- Flux lumineux nominal: 450 lm
- Forme de l'ampoule: Ampoule non orientable
- Largeur: 6,4 cm
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 90
- Hauteur: 14,600 cm
- EOC: 568584
- Douille: E26
- Nombre de cycles de commutation: 50 000
- Température de couleur: 5000 K
- EyeComfort: Oui
- Longueur: 7,000 cm
- Titre du produit: 5R20/PER/950/P/E26/DIM 4/1PF T20
- Facteur de puissance: 0.7
- Puissance nominale: 5 W
- Technologie: DEL
- Catégorie de couleur de la lumière: Lumière du jour
- Largeur: 7,500 cm
- Tension: 120 V
- Type de verre: Givré
- Flux lumineux nominal: 450 lm
- Numéro de matériau (12 N.C.): 929002204065
- Puissance: 5 W
- Longueur: 10 cm
- Temps d'amorçage: <0.5 s
- Équivalence en watts: 45 W
- Temps de réchauffement (60 % du rendement lumineux): Pleine lumière instantanée
- Code de couleurs: 950 | CCT of 5000K
- Fréquence: 60 Hz



Date de publication :  
2022-06-13  
Version: 0.18

© 2022 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)