

PHILIPS

Ampoule

DEL

4 W-40 W

E26

Vert

046677568870



Illuminez votre maison avec des possibilités infinies.

Les ampoules DEL à économie d'énergie de Philips offrent une luminosité instantanée et rendent les couleurs plus vives. Elles conviennent à merveille aux activités et occasions spéciales.

Remplacez facilement vos anciennes ampoules

- Forme et taille semblables à celles d'une ampoule à incandescence standard

Optez pour une solution durable

- Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie

La lumière au-delà de l'illumination

- Ampoules de verre coloré classiques

Caractéristiques

Remplace les ampoules à incandescence standard

De conception magnifique et de forme familière, cette ampoule à DEL écoénergétique constitue la solution de remplacement durable par excellence aux ampoules à incandescence standard.

Couleurs vives (verre)

Des ampoules à DEL colorées festives pour décorer votre maison de couleurs vives pour les Fêtes et les occasions spéciales. Le verre coloré garantit une saturation élevée qui produit des couleurs encore plus vives, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie



Profitez des économies d'énergie des lampes à DEL sans sacrifier la qualité de l'éclairage. Économisez instantanément plus de 80 % des coûts d'énergie en remplaçant vos ampoules à incandescence ou halogènes actuelles.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Intensité variable: Non
- Utilisation prévue: D'intérieur/extérieur
- Forme de l'ampoule: Ampoule non orientable
- Douille: E26
- Fini des ampoules: Vert
- Matériau de l'ampoule: Verre

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 10,6 cm
- Largeur: 6 cm

Conception et finition

- Matériau: Verre

Durabilité

- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 20 000
- Plage de température ambiante : -20 °C à 45 °C

Caractéristiques de la lumière

- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: 0.5 s

Divers

- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

- Conformes aux directives EU RoHS.: Oui

Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677568870
- EOC: 568873
- Titre du produit: 4A19/PER/
GREEN/G/E26/ND 4/1PF

Alimentation

- Facteur de puissance (fraction): 0.40

Consommation

- Homologué Energy Star: Non
- Facteur de puissance: 0.4
- Tension: 120 V
- Puissance: 4 W
- Équivalence en watts: 40 W
- Consommation: 4 W

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 10,6 cm

Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 15 000 h

Fiche technique

- Fréquence: 60 Hz
- Intensité variable: Non
- Line Frequency: 60 Hz
- Culot-Base: E26 | Single Contact
Medium Screw

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677568870
- Poids net: 0,03 kg
- Poids brut: 0,09 kg
- Hauteur: 17,1 cm
- Longueur: 6,5 cm
- Largeur: 7,5 cm
- Numéro de matériau (12CN):
929001937453



Date de publication :
2024-02-05
Version: 0.28

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com