

PHILIPS

Reflector (regulable)

LED

5.5 W-50 W

E26

Resplandor cálido

Regulación de intensidad

046677570705



Entre más regules la intensidad, más cálida será la luz.

No todas las luces LED regulan la intensidad igual. Los focos LED regulables Philips PAR30L con efecto de resplandor cálido funcionan como focos halógenos, calentándose en el tono de la regulación de intensidad. Otros focos LED simplemente se vuelven más brillantes, sin un resplandor acogedor.

Luz más allá de la iluminación

- Con regulador
- Encendido instantáneo

Iluminación LED de alta calidad que podrás disfrutar durante décadas

- Diseñada para que el confort de sus ojos

Destacados

Con regulador

Este foco puede utilizarse con la mayoría de los atenuadores para crear el ambiente deseado con un oscurecimiento suave al 10 % del nivel de luz completo. Revise la tabla de compatibilidad para estar seguro de que su atenuador en particular puede usarse con esta lámpara.

Encendido instantáneo

Diseñada para que el confort de sus ojos



Es fácil imaginar que una luz extrema puede afectar los ojos. Si es demasiado brillante, deslumbra. Si es muy suave, puedes ver el parpadeo. Sin embargo, los LED diseñados para el bienestar de los ojos te permiten iluminar suavemente tu mundo y crear un ambiente ideal para tu hogar.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Regulable: Solo con reguladores de intensidad específicos
- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Reflector direccionable
- Toma de corriente: E26

Dimensiones del producto

- Alto: 8.35 cm
- Ancho: 6.4 cm

Duración

- Vida útil nominal: 25,000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000

Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 40 °
- Índice de producción de color (IRC): 90
- Temperatura de color: 2200–2700 K
- Flujo luminoso nominal: 500 lm
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante
- Código de color: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

Varios

- EyeComfort: Sí

Otras características

- Eficacia: 90 lm/W

Información del empaque

- EAN: 046677570705
- EOC: 570705
- Título del producto: 5.5PAR20/PER/927-22/F40/WG/G/T20 4/1PF

Consumo de energía

- Certificación Energy Star: Sí
- Factor de energía: 0.9
- Voltaje: 120 V
- Potencia en vatios: 5.5 W
- Potencia en vatios equivalente: 50 W

Dimensiones y peso del producto

- Largo: 8.35 cm

Valores nominales

- Intensidad máxima: 800 cd

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677570705
- Peso neto: 0.12 kg
- Peso bruto: 0.16 kg
- Alto: 14.6 cm
- Largo: 7 cm
- Ancho: 7.5 cm
- N.º de material (12NC): 929003026705



Fecha de publicación:
2024-02-02
Versión: 0.28

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com