

# PHILIPS

Capsule

DEL

2 W-20 W

G4

Blanc brillant

046677570934



## Profitez d'un éclairage à DEL blanc chaud

Les ampoules à DEL de Philips produisent une lumière blanc chaud, ont une durée de vie exceptionnelle et permettent de réduire instantanément votre consommation d'énergie. Épurées et élégantes, ces ampoules sont idéales pour remplacer les ampoules dépolies traditionnelles.

### **Lumière de haute qualité**

- Éclairage blanc brillant

### **Optez pour une solution durable**

- Ampoules longue durée, jusqu'à 15 ans

### **Créez un éclairage adapté à votre intérieur**

- Une technologie à DEL simple au quotidien

# Caractéristiques

## Éclairage blanc brillant



Cette ampoule est dotée d'une température de couleur de 3 000 K, ce qui vous procure une lumière vive et chaude, parfaite pour créer une ambiance accueillante lorsque vous

avez des amis à la maison ou que vous vous détendez avec un livre à la main.

## Durée de vie moyenne de 15 000 heures



Grâce à ces ampoules d'une durée de vie maximale de 15 000 heures, évitez les remplacements fréquents et profitez d'une solution d'éclairage idéale pendant plus de 15 ans.

## Une technologie à DEL simple au quotidien

L'ampoule à DEL pour tous les jours de Philips constitue le choix idéal pour vos besoins de base en matière d'éclairage. Elle offre la lumière magnifique et la performance fiable auxquelles vous vous attendez d'un produit à DEL Philips, le tout à prix avantageux.

# Spécifications

## Caractéristiques de l'ampoule

- Intensité variable: Non
- Utilisation prévue: Intérieur
- Forme de l'ampoule: Capsule non orientable
- Douille: G4

## Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 3,8 cm
- Largeur: 1,45 cm

## Durabilité

- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 50 000

## Caractéristiques de la lumière

- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
- Température de couleur: 3000 K
- Flux lumineux nominal: 200 lm
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: pleine lumière instantanée
- Code de couleurs: 830 | CCT of 3000K

## Divers

- EyeComfort: Non

## Autres caractéristiques

- Efficacité: 100 lm/W

## Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677570934
- EOC: 570937
- Titre du produit: 2T3/PER/830/ND/G4/12V 6/1PF

## Consommation

- Homologué Energy Star: Non
- Facteur de puissance: 0.5
- Tension: 12V AC electronic V
- Puissance: 2 W
- Équivalence en watts: 20 W

## Dimensions et poids du produit

- Longueur: 3,8 cm

## Fiche technique

- Fréquence: - Hz

**Dimensions et poids de l'emballage**

- EAN/CUP – produit: 046677570934
- Poids net: 0 kg
- Poids brut: 0,03 kg
- Hauteur: 14,6 cm
- Longueur: 3 cm
- Largeur: 7,5 cm
- Numéro de matériau (12CN): 929001844235



Date de publication :  
2024-02-03  
Version: 0.50

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)