

# PHILIPS

Capsule

DEL

3,6 W-40 W

G9

Blanc brillant

046677571047



## Un éclairage classique et une conception innovante

Cette capsule DEL à tension secteur fournit une lumière blanche enveloppante et éclatante.

### **Lumière de haute qualité**

- Éclairage blanc brillant

### **Optez pour une solution durable**

- Ampoules longue durée, jusqu'à 15 ans

### **Créez un éclairage adapté à votre intérieur**

- Une technologie à DEL simple au quotidien

# Caractéristiques

## Éclairage blanc brillant



Cette ampoule est dotée d'une température de couleur de 3 000 K, ce qui vous procure une lumière vive et chaude, parfaite pour créer une ambiance accueillante lorsque vous

avez des amis à la maison ou que vous vous détendez avec un livre à la main.

## Durée de vie moyenne de 15 000 heures



Grâce à ces ampoules d'une durée de vie maximale de 15 000 heures, évitez les remplacements fréquents et profitez d'une solution d'éclairage idéale pendant plus de 15 ans.

## Une technologie à DEL simple au quotidien

L'ampoule à DEL pour tous les jours de Philips constitue le choix idéal pour vos besoins de base en matière d'éclairage. Elle offre la lumière magnifique et la performance fiable auxquelles vous vous attendez d'un produit à DEL Philips, le tout à prix avantageux.

# Spécifications

## Caractéristiques de l'ampoule

- Intensité variable: Non
- Utilisation prévue: Intérieur
- Forme de l'ampoule: Capsule non orientable
- Douille: G9
- Technologie: DEL

## Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 5,15 cm
- Poids: 0,012 kg
- Largeur: 1,7 cm

## Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 15 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 70%
- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 50 000

## Caractéristiques de la lumière

- Constance de la couleur: 6SDCM
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
- Température de couleur: 3000 K
- Catégorie de couleur de la lumière: Blanc brillant
- Flux lumineux nominal: 370 lm
- Temps d'amorçage: <0.5 s
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: Pleine lumière instantanée
- Code de couleurs: 830 | CCT of 3000K

## Divers

- EyeComfort: Non

## Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 60 mA
- Efficacité: 102 lm/W

## Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677571047
- EOC: 571042
- Titre du produit: 3.6T3/PER/830/ND/G9/120V 6/1PF

#### Consommation

- Homologué Energy Star: Non
- Facteur de puissance: 0.5
- Tension: 120 V
- Puissance: 3,6 W
- Équivalence en watts: 40 W

#### Dimensions et poids du produit

- Longueur: 5,15 cm

#### Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Flux lumineux nominal: 370 lm
- Puissance nominale: 3.6 W

#### Fiche technique

- Fréquence: 60 Hz

#### Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677571047
- Poids net: 0,004 kg
- Poids brut: 0,026 kg
- Hauteur: 14,600 cm
- Longueur: 3,000 cm
- Largeur: 7,500 cm
- Numéro de matériau (12 N.C.):  
929001840845



Date de publication :  
2023-01-13  
Version: 0.50

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)