

PHILIPS

Lámpara

LED

16 W-75 W

E26

Luz de día Deluxe

046677571825



Iluminación LED brillante con excelente calidad de luz

Las luces LED de Philips proporcionan luz blanca fría, una duración excepcional y grandes ahorros de energía inmediatos. Con un diseño puro y elegante, esta luz es perfecta para sustituir las luces mate tradicionales.

Luz de alta calidad

- Foco de larga duración: dura hasta 10 años

Elija una solución sostenible

- Hasta un 80 % de ahorro de energía

Cree la luz adecuada para su hogar

- Un LED simple para el uso diario

Destacados

Vida útil promedio de 10,950 horas

Con una vida útil de hasta 10,950 horas, puede reducir la incomodidad de cambiar los focos con frecuencia y disfrutar de una solución perfecta en iluminación durante más de 10 años.

Un LED simple para el uso diario

El LED de uso diario Philips es el foco perfecto para tus necesidades de iluminación básica. Proporciona una hermosa luz y el rendimiento confiable que esperas de un LED a un precio asequible.

Hasta un 80 % de ahorro de energía



Disfruta del ahorro de energía de los LED sin sacrificar la calidad de luz. Ahorra instantáneamente un 80 % en energía reemplazando tus lámparas incandescentes o halógenos.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Regulable: NO
- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Otro
- Toma de corriente: E26
- Acabado de la luz: Blanco
- Material del foco: Plástico

Dimensiones del producto

- Alto: 7.7 cm
- Ancho: 15 cm

Duración

- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000
- Rango de temperatura ambiente: -20 °C a 45 °C

Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 120 °
- Índice de producción de color (IRC): 80
- Temperatura de color: 6500 K
- Flujo luminoso nominal: 1200 lm
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: 0.5 s
- Código de color: 865 | CCT of 6500K
- Temperatura de color correlacionada: 6500 K
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 75 lm/W
- Flujo luminoso: 1,200 lm

Varios

- EyeComfort: Sí

Otras características

- Eficacia: 75 lm/W
- Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí

Información del empaque

- EAN: 046677571825
- EOC: 571828
- Título del producto:
16UFO/PER/865/FR/P/E26/ND
4/1PF

Energía

- Factor de potencia (fracción): 0.5

Consumo de energía

- Certificación Energy Star: No
- Factor de energía: 0.5
- Voltaje: 110–240 V
- Potencia en vatios: 16 W
- Potencia en vatios equivalente: 75 W
- Consumo de energía: 16 W

Dimensiones y peso del producto

- Largo: 7.7 cm

Valores nominales

- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50–60 Hz
- Regulable: No
- Frecuencia de línea: 50 to 60 Hz
- Tapa-base: E26 | Single Contact
Medium Screw

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC – Producto: 046677571825
- Peso neto: 0.14 kg
- Peso bruto: 0.15 kg
- Alto: 15.5 cm
- Largo: 15.5 cm
- Ancho: 8.5 cm
- N.º de material (12NC):
929002010625



Fecha de publicación:
2024-02-05
Versión: 0.30

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com