

PHILIPS

Ampoule

DEL

26 W-125 W

E26

Lumière du jour de luxe

046677571832



Éclairage à DEL offrant une lumière éclatante de qualité

Les ampoules à DEL de Philips produisent une lumière blanc froid, ont une durée de vie exceptionnelle et permettent de réduire instantanément votre consommation d'énergie. Épurées et élégantes, ces ampoules sont idéales pour remplacer les ampoules mates traditionnelles.

Lumière de haute qualité

- Ampoule longue durée, jusqu'à 10 ans

Optez pour une solution durable

- Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie

Créez un éclairage adapté à votre intérieur

- Une technologie à DEL simple au quotidien

Caractéristiques

Durée de vie moyenne de 10 950 heures

Grâce à cette ampoule d'une durée de vie maximale de 10 950 heures, vous pouvez éviter les remplacements fréquents et profiter d'une solution d'éclairage idéale pendant plus de 10 ans.

Une technologie à DEL simple au quotidien

L'ampoule à DEL pour tous les jours de Philips constitue le choix idéal pour vos besoins de base en matière d'éclairage. Elle offre la lumière magnifique et la performance fiable auxquelles vous vous attendez d'un produit à DEL Philips, le tout à prix avantageux.

Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie



Profitez des économies d'énergie des lampes à DEL sans sacrifier la qualité de l'éclairage. Économisez instantanément plus de 80 % des coûts d'énergie en remplaçant vos ampoules à incandescence ou halogènes actuelles.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Intensité variable: Non
- Utilisation prévue: Intérieur
- Forme de l'ampoule: Autre
- Douille: E26
- Type de verre: Givré
- Fini des ampoules: Givré
- Matériau de l'ampoule: Plastique

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 7,7 cm
- Largeur: 20 cm

Conception et finition

- Matériau: Plastique

Durabilité

- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 50 000
- Plage de température ambiante : -20 °C à 45 °C

Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: 120 °
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
- Température de couleur: 6500 K
- Flux lumineux nominal: 2050 lm
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: 0.5 s
- Code de couleurs: 865 | CCT of 6500K
- Température de couleur proximale (nom.): 6500 K
- Efficacité lumineuse (nominale) : 78 lm/W
- Flux lumineux : 2 050 lm

Divers

- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

- Efficacité: 78 lm/W
- Conformes aux directives EU RoHS.: Oui

Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677571832
- EOC: 571836
- Titre du produit: 26UFO/PER/865/FR/P/E26/ND 4/1PF

Alimentation

- Facteur de puissance (fraction): 0.5

Consommation

- Homologué Energy Star: Non
- Facteur de puissance: 0.5
- Tension: 110-240 V
- Puissance: 26 W
- Équivalence en watts: 125 W
- Consommation: 26 W

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 7,7 cm

Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 15 000 h

Fiche technique

- Fréquence: 50-60 Hz
- Intensité variable: Non
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Culot-Base: E26 | Single Contact Medium Screw

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677571832
- Poids net: 0,26 kg
- Poids brut: 0,28 kg
- Hauteur: 21 cm
- Longueur: 21 cm
- Largeur: 8,5 cm
- Numéro de matériau (12CN): 929002010825



Date de publication :
2024-02-05
Version: 0.28

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com