

# PHILIPS

Reflector (regulable)

LED

20 W-250 W

E26

Luz de día

Regulación de intensidad

046677573188



## Mini reflector LED regulable con haz brillante y enfocado

Las luces con reflector LED PAR regulable Philips son un reemplazo con larga vida útil y eficiencia energética para minirreflectores halógenos. Cuentan con una luz blanca brillante y son ideales para la iluminación de reflectores y general.

### Elija un simple reemplazo de las viejas bombillas

- De forma y tamaño similar a un reflector halógeno

### Luz más allá de la iluminación

- Encendido instantáneo

### Iluminación LED de alta calidad que podrás disfrutar durante décadas

- Diseñada para que el confort de sus ojos

# Destacados

## Reemplaza el mini reflector halógeno



Con un hermoso diseño y usuales dimensiones, este es un mini reflector

LED de iluminación moderna. El perfecto sustituto sustentable de los reflectores halógenos tradicionales.

## Encendido instantáneo

Diseñada para que el confort de sus ojos



Es fácil imaginar que una luz extrema puede afectar los ojos. Si es demasiado brillante, deslumbra. Si es muy suave, puedes ver el parpadeo. Sin embargo, los LED diseñados para el bienestar de los ojos te permiten iluminar suavemente tu mundo y crear un ambiente ideal para tu hogar.

# Especificaciones

## Características de la fuente de luz

- Regulable: Solo con reguladores de intensidad específicos
- Uso previsto: Interiores y exteriores
- Forma de la lámpara: Reflector direccionable
- Toma de corriente: E26

## Dimensiones del producto

- Alto: 13.4 cm
- Ancho: 12.2 cm

## Duración

- Vida útil nominal: 25,000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000

## Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 40 °
- Índice de producción de color (IRC): 80
- Temperatura de color: 5000 K
- Flujo luminoso nominal: 2100 lm
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante
- Código de color: 850 | CCT of 5000K

## Varios

- EyeComfort: Sí

## Otras características

- Eficacia: 105 lm/W

## Información del empaque

- EAN: 046677573188
- EOC: 573188
- Título del producto: 20PAR38/PER/850/G/E26/F40/D/U LW 4/1PF

## Consumo de energía

- Certificación Energy Star: Sí
- Factor de energía: 0.95
- Voltaje: 120 V
- Potencia en vatios: 20 W
- Potencia en vatios equivalente: 250 W

## Dimensiones y peso del producto

- Largo: 13.4 cm

## Valores nominales

- Intensidad máxima: 3500 cd

### Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz

### Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677573188
- Peso neto: 0.35 kg
- Peso bruto: 0.44 kg
- Alto: 20.9 cm
- Largo: 13 cm
- Ancho: 13 cm
- N.º de material (12NC):  
929001840063



Fecha de publicación:  
2024-02-02  
Versión: 0.56

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)