

# PHILIPS

Vela y Lustre  
(regulable)

LED

3,5 W-40 W

E12

Resplandor cálido

Regulación de intensidad

046677573300



## Pruebe las luces LED de blanco cálido regulables

Luz LED de última generación que entrega una solución de iluminación general para las actividades diarias en interiores. Reduce los costos energéticos en forma inmediata y disminuye la frecuencia de reemplazo de los focos sin comprometer la calidad de tu iluminación.

### Luz de alta calidad

- Diseñada para que el confort de sus ojos

### Elija una solución sostenible

- Focos de larga duración: duran hasta 15 años

# Destacados

## LED suaves que no molestan los ojos



No es difícil predecir que una luz fuerte puede molestar a los ojos. Si es

demasiado brillante, deslumbra. Si es muy suave, parpadea. Pero ahora con los LED diseñados para no molestar los ojos, puede iluminar suavemente su mundo y crear una atmósfera perfecta para su hogar.

## Vida útil promedio de 15,000 horas



Con una vida útil de hasta 15,000 horas, puede reducir la incomodidad de cambiar las bombillas con frecuencia y disfrutar de una perfecta solución de iluminación durante más de 15 años.

# Especificaciones

## Características de la fuente de luz

- Regulable: Solo con reguladores de intensidad específicos
- Uso previsto: Interiores y exteriores
- Forma de la lámpara: Globo no direccional
- Toma de corriente: E12
- Tecnología: LED
- Tipo de cristal: Transparente

## Dimensiones del producto

- Alto: 8.1 cm
- Peso: 0.016 kg
- Ancho: 5 cm

## Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 15 año(s)
- Factor de mantenimiento lumen: 70%
- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 20,000

## Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 300 °
- Consistencia del color: 4SDCM
- Índice de producción de color (IRC): 95
- Temperatura de color: 2200-2700 K
- Categoría de color de la luz: Resplandor cálido
- Flujo luminoso nominal: 350 lm
- Hora de inicio: <0.5 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante
- Código de color: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

## Varios

- EyeComfort: Sí

## Otras características

- Corriente de la lámpara: 40 mA
- Eficacia: 100 lm/W

## Información del empaque

- EAN: 046677573300
- EOC: 573303
- Título del producto: 3.5G16.5/PER/UD/CL/G/E12WGD6/2PFT20

#### Consumo de energía

- Certificación Energy Star: Sí
- Factor de energía: 0.7
- Voltaje: 120 V
- Potencia en vatios: 3.5 W
- Potencia en vatios equivalente: 40 W

#### Dimensiones y peso del producto

- Largo: 8.1 cm

#### Valores nominales

- Ángulo nominal del rayo de luz: 300 °
- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Flujo luminoso nominal: 350 lm
- Potencia asignada: 3.5 W

#### Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 60 Hz

#### Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677573300
- Peso neto: 0.032 kg
- Peso bruto: 0.078 kg
- Alto: 14.600 cm
- Largo: 5.500 cm
- Ancho: 13.000 cm
- Número de material (12NC): 929003085203



Fecha de publicación:  
2022-09-16  
Versión: 0.49

© 2022 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)