

# PHILIPS

Foco (regulable)

LED

11 W-75 W

E26

Resplandor cálido

Regulación de intensidad

046677573492



## Prueba la iluminación LED blanca cálida regulable

Las luces LED de Philips proporcionan una atractiva luz blanca cálida, una duración excepcional y un ahorro de energía importante e instantáneo. Con un diseño puro y elegante, esta luz es perfecta para sustituir tus luces mate tradicionales.

### Luz de alta calidad

- Diseñada para que el confort de sus ojos

### Elija un simple reemplazo de las viejas bombillas

- De forma y tamaño similares al foco incandescente estándar

### Elija una solución sostenible

- Focos de larga duración: duran hasta 15 años

# Destacados

## LED suaves que no molestan los ojos



No es difícil predecir que una luz fuerte puede molestar a los ojos. Si es demasiado brillante, deslumbra. Si es muy suave, parpadea. Pero ahora con

los LED diseñados para no molestar los ojos, puede iluminar suavemente su mundo y crear una atmósfera perfecta para su hogar.

## Reemplaza incandescente estándar

Con su hermoso diseño y forma familiar, este foco LED de ahorro de energía es el reemplazo sustentable perfecto de los focos incandescentes tradicionales.

## Vida útil promedio de 15,000 horas



Con una vida útil de hasta 15,000 horas, puede reducir la incomodidad de cambiar las bombillas con frecuencia y disfrutar de una perfecta solución de iluminación durante más de 15 años.

# Especificaciones

## Características de la fuente de luz

- Regulable: Solo con reguladores de intensidad específicos
- Uso previsto: Interiores y exteriores
- Forma de la lámpara: Luz no direccionable
- Toma de corriente: E26

## Dimensiones del producto

- Alto: 13.3 cm
- Ancho: 7 cm

## Duración

- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 20,000

## Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 300 °
- Índice de producción de color (IRC): 95
- Temperatura de color: 2200–2700 K
- Flujo luminoso nominal: 1100 lm
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante
- Código de color: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

## Varios

- EyeComfort: Sí

## Otras características

- Eficacia: 100 lm/W

## Información del empaque

- EAN: 046677573492
- EOC: 573493
- Título del producto: 11A21/PER/UD/FR/G/E26/WGD 4/2PF T20

## Consumo de energía

- Certificación Energy Star: Sí
- Factor de energía: 0.7
- Voltaje: 120 V
- Potencia en vatios: 11 W
- Potencia en vatios equivalente: 75 W

## Dimensiones y peso del producto

- Largo: 13.3 cm

## Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 60 Hz



Fecha de publicación:  
2023-12-07  
Versión: 0.51

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)