

PHILIPS

Foco (regulable)

LED


13,5 W-100 W

E26

Resplandor cálido

Regulación de intensidad

046677573669



Prueba la iluminación LED blanca cálida regulable

Las luces LED de Philips proporcionan una increíble luz blanca cálida, una duración excepcional y un ahorro de energía importante e instantáneo. Con un diseño puro y elegante, esta luz es perfecta para sustituir tus luces incandescentes transparentes.

Luz de alta calidad

- Diseñada para que el confort de sus ojos

Elija un simple reemplazo de las viejas bombillas

- De forma y tamaño similares al foco incandescente estándar

Elija una solución sostenible

- Focos de larga duración: duran hasta 15 años

Destacados

LED suaves que no molestan los ojos



No es difícil predecir que una luz fuerte puede molestar a los ojos. Si es demasiado brillante, deslumbra. Si es muy suave, parpadea. Pero ahora con

los LED diseñados para no molestar los ojos, puede iluminar suavemente su mundo y crear una atmósfera perfecta para su hogar.

Reemplaza incandescente estándar

Con su hermoso diseño y forma familiar, este foco LED de ahorro de energía es el reemplazo sustentable perfecto de los focos incandescentes tradicionales.

Vida útil promedio de 15,000 horas



Con una vida útil de hasta 15,000 horas, puede reducir la incomodidad de cambiar las bombillas con frecuencia y disfrutar de una perfecta solución de iluminación durante más de 15 años.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Regulable: Solo con reguladores de intensidad específicos
- Uso previsto: Interiores y exteriores
- Forma de la lámpara: Luz no direccionable
- Toma de corriente: E26

Dimensiones del producto

- Alto: 13.3 cm
- Ancho: 7 cm

Duración

- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 20,000

Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 300 °
- Índice de producción de color (IRC): 95
- Temperatura de color: 2200–2700 K
- Flujo luminoso nominal: 1600 lm
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante
- Código de color: 922–927 | CCT of 2200K–2700K

Varios

- EyeComfort: Sí

Otras características

- Eficacia: 118 lm/W

Información del empaque

- EAN: 046677573669
- EOC: 573667
- Título del producto: 13.5A21/PER/UD/CL/G/E26/WGD 4/2PF T20

Consumo de energía

- Certificación Energy Star: No
- Factor de energía: 0.7
- Voltaje: 120 V
- Potencia en vatios: 13.5 W
- Potencia en vatios equivalente: 100 W

Dimensiones y peso del producto

- Largo: 13.3 cm

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 60 Hz



Fecha de publicación:
2023-12-07
Versión: 0.51

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com