PHILIPS

Ampoule (à intensité variable)

DEL

5,5 W-60 W

E26

Lumière du jour

Gradation

046677574086




# Une ampoule à DEL dernier cri pour le domicile

Une ampoule à DEL dernier cri qui offre une solution d'éclairage général pour les activités quotidiennes intérieures. Vous réaliserez immédiatement des économies d'énergie et réduirez la fréquence à laquelle vous changez les ampoules, le tout sans compromettre la qualité de votre éclairage.

**Lumière de haute qualité**
- Conçu pour assurer le confort de vos yeux

**Conçue pour être vue, visuellement attrayante qu'elle soit allumée ou non**
- DEL en verre classique

# Caractéristiques

### Ampoules à DEL émettant une lumière douce pour les yeux

Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il vacille. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

### Concept de verre transparent

L'apparence que vous adorez, la performance que vous attendez. Des styles classiques en verre transparent qui reproduisent l'éclairage étincelant des ampoules traditionnelles s'adaptent à merveille dans toute votre maison.

# Spécifications

### Caractéristiques de l'ampoule

- Intensité variable: Uniquement avec des gradateurs précis
- Utilisation prévue: D'intérieur/ extérieur
- Forme de l'ampoule: Ampoule non orientable
- Douille: E26
- Technologie: DEL
- Type de verre: Transparent

### Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 13,7 cm
- Poids: 0,048 kg
- Largeur: 6,4 cm

### Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 15 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 70%
- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 20 000

### Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: 330 °
- Constance de la couleur: 4SDCM
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 90
- Température de couleur: 5000 K
- Catégorie de couleur de la lumière: Lumière du jour
- Flux lumineux nominal: 500 lm
- Temps d'amorçage: <0.5 s
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: Pleine lumière instantanée
- Code de couleurs: 950 | CCT of 5000K

### Divers

- EyeComfort: Oui

### Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 62 mA
- Efficacité: 90 lm/W

### Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677574086
- EOC: 574087
- Titre du produit: 5.5ST19/VIN/950/E26/CL/G/SP D 4/2PF T20

### Consommation

- Homologué Energy Star: Non
- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: 120 V
- Puissance: 5,5 W
- Équivalence en watts: 60 W

### Dimensions et poids du produit
- Longueur: 13,7 cm

### Fiche technique
- Fréquence: 60 Hz

### Valeurs nominales
- Angle de faisceau nominal: 330 °
- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Flux lumineux nominal: 500 lm
- Puissance nominale: 5.5 W

Date de publication :
2023-11-08
Version: 0.48

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

**www.lighting.philips.com**