

PHILIPS

Flamme et lustre (à intensité variable)

DEL


3,5 W-25 W

E12

Lumière ambre

Gradation

046677574215



Une ampoule à DEL dernier cri pour le domicile

Une ampoule à DEL dernier cri qui offre une solution d'éclairage général pour les activités quotidiennes intérieures. Vous réaliserez immédiatement des économies d'énergie et réduirez la fréquence à laquelle vous changez les ampoules, le tout sans compromettre la qualité de votre éclairage.

Lumière de haute qualité

- Lumière ambre

Conçue pour être vue, visuellement attrayante qu'elle soit allumée ou non

- DEL de style rétro

Caractéristiques

2 000 K

Cette ampoule a une température de couleur de 2 000 K, pour une ambiance extra chaude et reposante. Elle est idéale pour l'éclairage résidentiel.

Rétro (2 000 K et 2 200 K)

Imaginez l'aspect rétro d'un éclairage classique avec les avantages que procurent l'éclairage à DEL. Grâce aux ampoules à filament à DEL de style rétro Philips, vous pouvez avoir l'aspect classique que vous aimez, tout en profitant de l'efficacité énergétique dont vous avez besoin. Elle projettent la couleur traditionnelle et la lueur

ambree de l'éclairage à incandescence à l'ancienne. L'ampoule en verre teinté ambre clair, la base au fini laiton et le style rétro du filament à DEL ajoutent une touche rétro à l'éclairage décoratif de votre maison. Le filament à mouvement de rotation complexe procure une ambiance agréable et chaleureuse.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Intensité variable: Uniquement avec des gradateurs précis
- Utilisation prévue: D'intérieur/extérieur
- Forme de l'ampoule: B11
- Douille: E12
- Technologie: DEL
- Type de verre: Ambre

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 9,7 cm
- Poids: 0,014 kg
- Largeur: 3,5 cm

Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 15 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 70%
- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 20 000

Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: 330 °
- Constance de la couleur: 6SDCM
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
- Température de couleur: 2000 K
- Catégorie de couleur de la lumière: Lumière ambre
- Flux lumineux nominal: 225 lm
- Temps d'amorçage: <0.5 s
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: Pleine lumière instantanée
- Code de couleurs: 820 | CCT of 2000K

Divers

- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 41 mA
- Efficacité: 64 lm/W

Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677574215
- EOC: 574210
- Titre du produit: 3.5B11/VIN/820/E12/Amber/G/SP D 4/1PFT20

Consommation

- Homologué Energy Star: Non
- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: 120 V
- Puissance: 3,5 W
- Équivalence en watts: 25 W

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 9,7 cm

Fiche technique

- Fréquence: 60 Hz

Valeurs nominales

- Angle de faisceau nominal: 330 °
- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Flux lumineux nominal: 225 lm
- Puissance nominale: 3.5 W



Date de publication :
2023-11-08
Version: 0.48

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com